




PROFILS POUR POINCON ET MATRICE DU SERTISSAGE CONDUCTEUR

PROFILS POUR POINÇON ET MATRICE DU SERTISSAGE ISOLANT



* La tenue à la traction des fils sertis n'est en aucun cas un paramètre suffisant pour garantir un bon sertissage. Les valeurs à contrôler sont la hauteur et la largeur de sertissage.




Reference	Cote E	Cote L
P7412274802	0.15±0.05	0.15±0.05
Autres Refs	0.2 ^{+0.1} ₀	0.25 maxi

ECHELLE 1



ECHELL F 3



Langue	Clip	1 ^{ère} FI		1 ^{ère} FE		6 ^{ème} FE	
		(moy.)	(moy.)	(ind.)	(moy.)	(ind.)	
Laiton brut	Laiton brut	< 23 N	> 35 N	> 25 N	> 22 N	> 18 N	
Laiton brut	Laiton étame	< 25 N	> 35 N	> 25 N	> 18 N	> 13 N	
Laiton nickelé	Acier brut	< 25 N	> 35 N	> 25 N	> 15 N	> 10 N	
Laiton nickelé	Acier nickelé	< 28 N	> 35 N	> 25 N	> 15 N	> 10 N	
Calibre CFCA 769 selon norme FD R 13-431	Maillechort	< 20 N	> 28 N	> 25 N	/	/	

150 int.

Ø 270

Ø 80

1 etiquette par bobine
Ref: 1519975

SENS DE DEROULEMENT

Laize carton
Ref: 1519991150

Bobine carton
Ref: 1519994

Reference PRONER COMATEL	REFERENCE CLIENT	DESIGNATION	Nbr. de pieces par Bobine	Nbr. de Bobines par carton	Nbr. de pieces par carton	Poids du carton
P74 104 74 802						
P74 100 74 852						
P74 100 74 802		Clip drapeau 6,35 à enfichage doux et encombrement réduit	3000	2	6000	
P74 122 74 802						



Etiquette Bobine:
Ref. piece:
N° de lot:
N° de bobine:
Code operateur:
Date:
Heure:
Quantite:

Etiquette Carton:
Ref. piece:
N° de lot:
Date:
Heure:
Quantite:

Carton Dim. : 550x275x160-
Ref : 1517101

2 étiquettes
Ref: 1517105

CALIBRE CFA627
ou CFA 769 (maillechort)



NOTA:

- () = Pour Information
- (MSP) = Cote suivie en MSP
- ◆ = Caractéristique spéciale
- ◆ = Cote fonctionnelle
- Epaisseur matière = 0.4 suivant specif.
- Tolérance générale sauf indication: ± 0.1
- Gamme G2: f, 4 a 3 mm

Echelle : 8/1

PRONER COMATEL P/N	TE Connectivity P/N
P7410074802	1544114-1
P7410074852	1544114-2
P7410474802	1544114-3
P7412274802	1544114-4

Plan de définition gamme 1,4 à 3 mm ²	0748 D 002
AUTRES PLANS	N° DE PLAN

0-1544114-4	Maillechort SM193	//	Sans	//
0-1544114-3	XC18 suivant SM150	//	Nickelée	//
0-1544114-2	UZ30 suivant SM115	//	Étamée	//
0-1544114-1	UZ30 suivant SM115	//	Sans	//
Référence/Désignation	Matière	Traitement	Protection	Quantité

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG 27 JAN 2015 MADHUSUDHAN N CHK 27 JAN 2015 A. ROSI APD 27 JAN 2015 J. DAHER		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.1 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± 2°		NAME CLIP DRAPEAU 6.35 A ENFICHAGE DOUX ET A ENCOMBREMENT REDUIT Capa: 3mm2 -	
		PRODUCT SPEC APPLICATION SPEC		SIZE A1 GAGE CODE 00779 DRAWING NO C=1544114	
MATERIAL SEE TABLE -		FINISH SEE TABLE -		WEIGHT - Customer Drawing	
				SCALE - SHEET 1 OF 4 REV 4	