



記述

- | |
|---|
| 1) 板の厚さは、0.3mmまで使用可。 |
| 2) クリップ仕様 A)ハネル穴：7.0 $\pm$ 0.2 $\times$ 12.0 $\pm$ 0.2 (長円)
B)板厚：t=0.65 $\sim$ 2.6 |
| C)ハネルへの挿入力：49 ON以下 |
| D)ハネルからの離脱力：147. ON以上 |
| 3) 嵌合コネクタ：7283-4372 ETC. |
| 4) 水銀・六価クロム・鉛の含有は0.1%未満の事、カドミウムの含有は0.01%未満の事。 |

NOTES

- | |
|---|
| 1) BURRS OF MATING PANEL CAN BE ACCEPTED UP TO 0.3mm. |
| 2) SPECS OF CLIP A/PANEL HOLE : $7.0^{+0.2} \times 12.0^{+0.2}$ (SLOT) |
| B/PANEL THICKNESS : $t=0.65 \sim 2.6$ |
| CINSERTION FORCE FOR MATING PANEL : MAX. 49.0N |
| DISEPARATION FORCE FOR MATING PANEL : MIN. 147.0N |
| 3) MATING CONNECTOR : 7283~4372 ETC. |
| 4) THE CONTENT OF MERCURY,CHROMIUM(VI) AND LEAD MUST BE LESS THAN 0.1%,
CADMIUM MUST BE LESS THAN 0.01%. |



A

A

[illegible]