



2. 「化学物質管理基準」(YGS-C21-010)に準ずること。

[illegible]

製品品番 Product number	使用ケーブルタイプ Cable	コネクタASSY品番 Connector assy number	線長 Line length	定格電流 Rated current	仕向国 Invoicing country	安全規格 Safety standard	仕向 Destination	備考 Note
7335-8730	ESCH-VCTE 2.5mm ² X3x0.75mm ² X1	7335-8480	3000±100mm	20[A]	日本	PSE : 2010/4月取得済み	無し 量産品	
7335-8731	ESCH-VCTE 2.5mm ² X3x0.75mm ² X1	7335-8480	5000±100mm	20[A]	日本	PSE : 2010/4月取得済み		
7335-8732	ESCH-VCTE 2.5mm ² X3x0.75mm ² X1	7335-8480	7000±100mm	20[A]	日本	PSE : 2010/4月取得済み		
7335-8733	ESCH-EVJT AWG12X3+AWG18X1	7335-8481	3000±100mm	20[A]	北米	UL規格 : 2010/6月取得済み		
7335-8734	ESCH-EVJT AWG12X3+AWG18X1	7335-8481	5000±100mm	20[A]	北米	UL規格 : 2010/6月取得済み		
7335-8735	ESCH-EVJT AWG12X3+AWG18X1	7335-8481	7000±100mm	20[A]	北米	UL規格 : 2010/6月取得済み		
7335-8736	ESCH-EVT AWG10X3+AWG18X1	7335-8523	3000±100mm	30[A]	北米	UL規格 : 2010/2月取得済み		
7335-8737	ESCH-EVT AWG10X3+AWG18X1	7335-8523	5000±100mm	30[A]	北米	UL規格 : 2010/2月取得済み		
7335-8738	ESCH-EVT AWG10X3+AWG18X1	7335-8523	7000±100mm	30[A]	北米	UL規格 : 2010/2月取得済み		

<表-1>

社外提出不可

CUSTOMER TOYOTA MOTOR CORPORATION		CUSTOMER DWG NO.		MATL. SPEC	TREAT. & FIN.
CUSTOMER PART NO.				NAME	
OFFICE COMB BUSINESS UNIT		TRIAL PART NO.		GUN AND CABLE ASSY INFRA	
VENDOR					
CHKD		VENDOR NO.			
REVISION RECORD		NO.			
GENERAL TOLERANCE					
10MAX	50MAX	100MAX	250MAX	500MAX	1000MAX
A ±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.75	±1.0
B ±0.2	±0.3	±0.55	±0.95	±1.4	±2.0
C ±0.3	±0.5	±0.8	±1.4	±2.0	±3.0
MASS		2010/12/07		2010/12/07	
SPECIFIED		2010/12/07		2010/12/07	
DWG TYPE		DWG SOURCE		DWG DATE	
R		BORW		2010/12/07	
APPROVED		CHECKED		DESIGN	
速撰		野中		野中	
2010/12/07		2010/12/07		2010/12/07	
PART NO.		7335-8730 ETC.		PART NO.	
CH. CODE		7335-8730 : R		CH. CODE	
DWG NO.		(2/2)		DWG NO.	
SET DWG NO.		YAZAKI CORPORATION		SET DWG NO.	