

## LWL-Simplexpatchkabel VA01-0192



Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

| STECKER SEITE A                 |                             | STECKER SEITE B                 |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| SC/APC 8° Singlemode SX         | STECKERBEZEICHNUNG          | SC/APC 8° Singlemode SX         |
| IEC 61754-4, TIA 604-3-B        | BAUARTSPEZIFIKATION         | IEC 61754-4, TIA 604-3-B        |
| Huber+Suhner                    | HERSTELLER                  | Huber+Suhner                    |
| Ø2,5mm, Keramik, axial gefedert | FERRULE                     | Ø2,5mm, Keramik, axial gefedert |
| -40°C bis +85°C                 | BETRIEBSTEMPERATUR          | -40°C bis +85°C                 |
| Kunststoff / grün               | MATERIAL                    | Kunststoff / grün               |
| 1.000                           | STECKZYKLEN                 | 1.000                           |
| ≤ 0.12dB (Klasse B)             | TYP. EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)   | ≤ 0.12dB (Klasse B)             |
| ≥ 70 dB                         | TYP. RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL) | ≥ 70 dB                         |
| grün                            | KNICKSCHUTZ                 | grün                            |

| KABEL                |          |                    |                   |
|----------------------|----------|--------------------|-------------------|
| KABELTYP             | I-V(ZN)H | HERSTELLER         | WEINERT           |
| FASERANZAHL          | 1        | FASERKLASSE        | OS2 Corning Ultra |
| AUSSENDURCHMESSER    | 2,0mm    | KABELFARBE         | Gelb              |
| AUSSENMANTELMATERIAL | FRNC     | MIN. BIEGERADIUS   | 30mm              |
| QUERDRUCKFESTIGKEIT  | 400N/dm  | ZUGKRAFT           | 300N              |
| KABELGEWICHT         | 4,5kg/km | BETRIEBSTEMPERATUR | -10°C bis +70°C   |