





NUMBER C-172136
三角度 (3rd ANGLE PROJECTION)



注：
1 嵌合する相手ハウジングは型番 172135
2 使用端子は型番 170342, 170343, 170350

NOTE;
1 THE MATING CAP HOUSING P/N 172135
2 APPLIED CONTACT : P/N 170342, 170343, 170350

3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

	赤 (RED)	172136-9
OBSOLETE	橙 (ORANGE)	8
OBSOLETE	YELLOW	7
	灰 (GRAY)	-6
OBSOLETE	青 (BLUE)	-5
OBSOLETE	緑 (GREEN)	-4
OBSOLETE	黒 (BLACK)	2
	自然色 (NATURAL)	172136-1
	色 (COLOR)	型番 (P/N)

PRINT DIST
単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

D5	REVISED PER ECN-25-359801	CM	RE	17DEC25
D4	REVISED PER ECR-20-001496	SS	EW	02OCT2021
D3	REVISED PER ECR-17-012979	BDA	TD	27SEP2017
D2	REVISED PER ECR-16-015261	RS	TD	27OCT16
D1	REVISED PER ECO-10-000445	KK	AEG	JAN10
D	REVISED	AV	KB	3/18/94
C	REDROWN W/O CHANGE	TS	AT	1/18/94
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

Copyright ©1979年 日本電気株式会社		Copyright ©1979 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.	
仕合電線断面積 (WIRE RANGE) mm² (AWG -)	線径外径 (INSULATION DIA.) mmφ	名称 (NAME) 250 シリーズ ハウジングランスコネクタ	
材料 (MATERIAL) 66 ナイロン (66 NYLON)	仕上 (FINISH) 色: 表参照 COLOR: SEE TABLE	250 SERIES HOUSING LANCE CONNECTOR 8Pos PLUG HOUSING	
DR. J. Shindara 1/18/94	DE. K. Yusa 1/18/94	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下: ±0.2 10全端±30以下: ±0.25 30全端±100以下: ±0.3 角 度: ±3°	10C 番号 (No.) C-172136
CHK. #	APP. D. Tomita 1/18/94	尺度 (SCALE) 2-1	REV. D5 SHEET 1 OF 1

STE TE Connectivity

尺度 (SCALE) 2-1 REV. D5 SHEET 1 OF 1