


PROJEKT NR.: PRJ-13-000001658	REVISIONS ÄNDERUNGEN					
	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
		A2	VARIANT 1--1 ADDED	29MAR2016	ER	MS
		B1	PCN :E-20-007322	16DEC2020	SS	MSZ
		B2	PCN E-20-002171	08MAR2021	SS	JDB
		B3	PCB REVISION LETTER CHANGE FOR PART 1-2120864-1	25JUN2021	SS	MSZ



-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

1 MOUNTING-CYCLE:
- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18564

2 PACKAGING:

- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE.
- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

³ RJ45 APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117 AND INTERFACE DIM.

 NOT SHOWN

1 MONTAGE:
- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18564


2 VERPACKUNG:

- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
- BLISTERVERPACKUNG TRAY IN KARTON VERPACKT

³ RJ45 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117 UND SCHNITTSTELLENMASSE


 NICHT DARGESTELLT

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2




Size ISO 14405 (E)

		2120864-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.							
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG			-	-			
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG			-	-			
-	-	1	3	PUSH PULL. SUB-ASSY PUSH PULL. SUB-ASSY			3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833			
-	-	1	2	COMMON CORE ASSY 8POS.. GIGABIT GEM. KERN ASSY 8POL.. GIGABIT			-	-			
-	-	1	1	ADAPTER RJ45, CAT5e PLUG, VARIANT 14 ADAPTER RJ45, CAT5e STECKER, VARIANTE 14			BLACK SCHWARZ	PBT-GF20			
QUANTITY STUECK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLAECHE		MATERIAL					
								COLOUR/FARBE			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 20SEP2013 CHK M. STRELOW 20SEP2013 APVD C. SCHRETTINGER 20SEP2013		TE Connectivity					
DIMENSIONS: MASSE IN HETEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL RJ45, CAT5e, 8POS. GIGABIT		SIZE CAGE CODE A2 00779		DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2120864		RESTRICTED TO NUR FUER -	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLE S/W INKEL ±2°									
MATERIAL		FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT 78.6g							
				Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1 OF 5	
										REV B3	



Size ISO 14405 (E)

		2-2120864-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.					
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG		-	-		
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG		-	-		
-	-	1	3	PUSH PULL, SUB-ASSY PUSH PULL, SUB-ASSY		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833		
-	-	2	2	CONNECTOR ASSEMBLY ONE-PIECE LC, SINGLE MODE GLASFASERVERBINDER, LC, SINGLEMODE		BLUE BLAU	-		
-	-	1	1	ADAPTER FIBER OPTIC PLUG, VARIANTE 14 ADAPTER FIBER OPTIC STECKER, VARIANTE 14		BLACK SCHWARZ	PBT-GF20		
QUANTITY STÜCK		ITEM-NO. POS.		DESCRIPTION BENENNUNG		SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE		MATERIAL	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 20SEP2013 CHK M. STRELOW 20SEP2013 APVD C. SCHRETTLINGER 20SEP2013 108-94207		TE Connectivity			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME		VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL FIBER OPTIC, LC, SINGLE MODE (BLUE)			
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ±/WINKEL ±2°		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FÜR
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT		A2	00779	C=2120864	-
				Customer Drawing		/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	2:1
						SHEET BLATT		3 OF VON	5
								REV	B3



OBSOLETE

Size ISO 14405 (E)

		3-2120864-1		TE ORDER-NO. BESTELL-NR.		
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG		-
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG		-
-	-	1	3	PUSH PULL. SUB-ASSY PUSH PULL. SUB-ASSY	3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
-	-	2	2	CONNECTOR ASSEMBLY ONE-PIECE LC, MULTI MODE GLASFASERVERBINDER, LC, MULTIMODE	BLACK SCHWARZ	-
-	-	1	1	ADAPTER FIBER OPTIC PLUG, VARIANT 14 ADAPTER FIBER OPTIC PLUG, VARIANTE 14	BLACK SCHWARZ	PBT-GF20
QUANTITY STÜCK		ITEM-NO. POS.		DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE	MATERIAL
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS CHK M. STRELOW APVD C. SCHREITLINGER	TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSE/INHEITEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE (BEIGE)		
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2°		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -		
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		WEIGHT GEWICHT	SIZE A2	RESTRICTED TO NUR FÜR
				74.9g	CAGE CODE 00779	
				Customer Drawing	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120864	
				/KUNDENZEICHNUNG	SCALE MASSSTAB 2:1	
					SHEET BLATT 4 von 5	
					REV R3	

D

D

C


C

B

B

A

A



- 1

MOUNTING-CYCLE:

- APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18564
- 2

PACKAGING:

- CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE

- BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON
- 3

RJ45 APPLICATION ACC. IEC 60076-3-117 and INTERFACE DIM.
- 4

NOT SHOWN
- 1

MONTAGE:

- VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18564
- 2

VERPACKUNG:

- STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT

- BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT
- 3


RJ45 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117 UND SCHNITTSTELLENMASSE
- 4

NICHT DARGESTELLT

4--1 AS SHOWN
4--X WIE GEZEICHNET

OBSOLETE

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND
SCALE / M 3:2



Size ISO 14405 (E)

		4-2120864-1	TE ORDER-NO. BESTELL-NR.				
-	-	1	5	BLISTER PACKAGE BLISTERVERPACKUNG		-	-
-	-	1	4	INSTRUCTION SHEET MONTAGEANWEISUNG		-	-
-	-	1	3	PUSH PULL, SUB-ASSY PUSH PULL, SUB-ASSY		3-5 µm Ni OVER 8 µm Cu	ZP0410 DIN 12833
-	-	1	2	CORE 4POS. ASSY KERN 4POL. ASSY		-	-
-	-	1	1	ADAPTER RJ45, CAT5e, VARIANT 14, PLUG ADAPTER RJ45, CAT5e, VARIANTE 14, STECKER		BLACK SCHWARZ	PBT-GF20
QUANTITY STÜCK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG			SURFACE OBERFLÄCHE	MATERIAL
						COLOUR/FARBE	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN S. HASS 20SEP2013	TE Connectivity		
				CHK M. STRELOW 20SEP2013			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (mm)		TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD C. SCHREITLINGER 20SEP2013	NAME VARIANT 14, PLUG METAL VARIANTE 14, PLUG METALL RJ45, CAT5e, 4POS		
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ±0.2 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94207			
MATERIAL				APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-2120864
				WEIGHT GEWICHT 78.6g			RESTRICTED TO NUR FÜR -
				Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1
					SHEET BLATT 5 OF 5		REV B3