



注記

- △ 低接圧型コンタクト : 一般向け及び多極用
- △ 高接圧型コンタクト : 高電流用及び強振動用
- △ 金めっきは接触部のみとする

NOTES

- △ CONTACT TYPE, LOW PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- △ CONTACT TYPE, HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- △ GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY



△	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-	-5
		3	0.76µm最小金めっき (0.76µmMIN. Au-PL.)	1-	-3
		2	0.38µm最小金めっき (0.38µmMIN. Au-PL.)	1-	-2
△	OBSELETE	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)		-5
		3	0.76µm最小金めっき (0.76µmMIN. Au-PL.)		-3
		2	0.38µm最小金めっき (0.38µmMIN. Au-PL.)		
備考 (REMARK)		接圧表示 (ID-MARK)		175194-2	
接圧タイプ (CONT. TYPE)		めっきコード (PL. ID NO)		仕上 (FINISH)	
				型番 (P/N)	

B	REVISED PER ECR-15-011723	Y.O	E.T	08AUG 2015
A3	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	06APR 11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

組合電線断面 (WIRE RANGE) AWG 28-24 (0.08-0.2mmSQ)		電線外径 (INSULATION DIA.) 0.8-1.4 mmφ		名称 (NAME) "S" SIZE (DYNAMIC SERIES REC. CONTACT) ダイナミックシリーズリセアタクルコンタクト	
材料 (MATERIAL) (COPPER ALLOY) 銅合金		仕上 (FINISH) (SEE TABLE) 表参照		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	
DR. T-YONEBAYASHI 5/27/90	DE. T-YONEBAYASHI	CHK. H.OBATA 14 FEB '91	APP. S.MANABE 14 FEB '91	SIZE B	LOC J
				図号 (No.) 175194	尺度 (SCALE) S-1
				REV. B	SHEET 1 OF 1