

NUMBER C-174910





3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV.10/83



NOTES;

1. MUST BE KEPT BETWEEN $\square Z$ AND 2mm.
2. THE MATING CAP HSG. PART NUMBER; 174912.
3. APPLIED CONTACT P/N; 173716.
4. APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.; 108-5281

注;

1. $\square Z$ 面より 2mm の範囲で測定。
2. 嵌合相手ハウジング型番; 174912
3. 内装するリセブタクルコンタクト型番は、173716。
4. 適用製品規格番号; 108-5281

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
0	作成 (J-10903)	N.A.		9/18/89

© 19 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING	
WIRE RANGE mm ² (AWG -)	INSULATION DIA mm
材料 PBT	色 表参照
DR. <i>R. Ojima</i> 9/18/89	DE. <i>K. Yuasa</i> 9/18/89
CHK. <i>R. Ojima</i> 9/20/89	APP. <i>K. Yuasa</i> 9/20/89

黒 (BLACK)	174910-2
色 (COLOR)	P/N
AMP AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan	
名称 20極プラグハウジング. 040シリーズマルチロック I/Oコネクタ (ノン インターシャタイプ) 20Pos. PLUG HSG., .040 SERIES MULTILOCK I/O CONN. (NON INERTIA TYPE)	
一般公差	SIZE LOC 番号
0<≦ 10 : ±0.2 10<≦ 30 : ±0.25 30<≦ 100 : ±0.3 角 度 : ±3°	A3 J C-174910
尺 度	REV. 0 SHEET 1 OF 1
2-1	

CUSTOMER DRAWING