





NOTES
Bemerkungen

- 1 TE ORDER-NO.
TE Bestell-Nr.
- 2 CAVITY NUMBERING
Kammerbezeichnung
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 LETTER-INSERT FOR THE REVISION STATUS OF THE MOULD
Schriftsatz fuer Aenderungszustand des Werkzeuges
- 5 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
- 6 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetftgut im Versandkarton
- 7 MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 8 TE LOGO
TE Logo
- 9 SUITABLE COUNTERPART SEE DRAWING: 1418469
passendes Gegenstueck siehe Zeichnung: 1418469
- 10 CAVITIES MATED WITH TAB 1.6 x 0.6 MM (SWS)
SEE PRODUCT GROUP DRAWING
TE NO: 1355055
MAX. WIRE SIZE: 1.0mm² FLR

WIRE SIZE: 1.5mm² FLR PERMITTED ONLY
IN ASSOCIATION
WITH SINGLE WIRE SEALING PN 0-2287497-1
ALLOWED TEMPERATURE 120 DEGREE CELSIUS



Kontaktkammer passend fuer Flachstecker 1.6 x 0.6 mm (EDS)
siehe Produktgruppenzeichnung
TE Nr.: 1355055
max. Drahtgroessenbereich: 1.0mm² FLR

Es ist ein Drahtgroessenbereich von 1.5mm² FLR nur
in Verbindung mit
der Einzeileiterdichtung PN 0-2287497-1
bis zu 120°C zugelassen.






- 11 INTERFACE ACC. Drawing: 114-18739-1
Kragenanschluss nach Zeichnung: 114-18739-1
- 12 MATED WITH COVER SEE
PRODUCT GROUP DRAWING: 1563709
Passend zu Kappe siehe
Produktgruppenzeichnung: 1563709
- 13 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung

1-1703820-1 AS SHOWN
1-1703820-1 wie gezeigt

SECTION K-K
Schnitt



DELIVERY CONDITION:
SECONDARY LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Lieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung



4-1703820-1	H	6	D	-	-	-	1	1	1	1	4
3-1703820-1	H	6	C	-	-	-	1	-	1	1	3
2-1703820-1	H	6	B	-	-	-	-	1	1	1	2
1-1703820-1	H	6	A	1	-	-	-	-	1	1	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POS. Polzahl	CODE Kodierung	QUANTITY Stueck				ITEM NO	ASSY		
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESER ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AWP KONTROLLIERT. ANFORDERUNG, DAS DIESE TECHNISCHE DOKUMENT FÜR DEN VERKEHR ZU VERBODEN. DER KUNDEN ZULASSUNG ANFORDERUNGSDOKUMENT SOWIE DER AWP ANFORDERUNG.											
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE TOLERANZEN UNLESS ANDERSWEISE ANGEZEIGT: mm				FINISHES/BEARBEITUNGSWEISEN SEE TABLE siehe Tabelle			