


171837

"A"
4



断面 "A"- "A"

一般公差	
10以下	± 0.2
10を越え50以下	± 0.25
50を越え100以下	± 0.3
角度	± 3°

11.0	171837-2
OBSOLETE	8.0 171837-1
"B" 寸法	型番

B1 REVISED PER ECR-17-014247		BDA	KR	28SEP2017	19 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
B 改訂 J-9784		A.I.	DO	7/25/77	材料 MATERIAL: ナイロン 色: 自然色 (乳白色)			
A REVISED J81-6268		OF	JK	11/17/77	適合電線製造規格 WIRE RANGE: — mm² AWG — 被覆外径 INSULATION DIA.: — mm — IN.		分類 CLASS: — 形式 TYPE: —	
O REVISED (P-DWG) (REV. 01)		J.S.	J.S.	3/6/78	一般公差 (TOLERANCE) EXCEPT AS NOTED: ±0.4 (±0.015") ±1°0"		尺度 SCALE: 10-1	
O RELEASED		J.S.	J.S.	5/25/77	寸法 LOC: J 形式 SIZE: A 番号 NO.: C-171837		REV. B1	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR.	CHK.	DATE	名称 (NAME): スペーサー			
DR. T. Imai DE. T. Imai APP. T. Imai		5/25/77 7/25/77						