

|                          |                           |     |     |            |                                           |  |                          |  |                                                                                                                                     |  |                                |     |          |       |
|--------------------------|---------------------------|-----|-----|------------|-------------------------------------------|--|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-----|----------|-------|
|                          |                           |     |     |            | © 19 年 月 日 東京エー・エム・ビー株式会社                 |  | © 19 BY AMP (Japan) LTD. |  | AMP                                                                                                                                 |  | 東京エー・エム・ビー株式会社<br>Tokyo, Japan |     |          |       |
|                          |                           |     |     |            | 組合電線図面表 (WIRE RANGE)                      |  | 被覆外径 (INSULATION DIA.)   |  | 名称 (NAME) AMPユニバーサルパワーコネクタ 4極<br>3.96mmピッチ キャップ・ハウジング (2列タイプ)<br>AMP UNIVERSAL POWER CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 4 Pos (2BL ROW) |  |                                |     |          |       |
| C                        | REVISED PER ECR-25-264444 | KD  | D.Z | 31MAR 2020 | mm <sup>2</sup> (AWG)                     |  | mmφ                      |  | 一般公差                                                                                                                                |  | SIZE                           | LOC | 番号 (No.) |       |
| B                        | 改訂 J-12865                | MS  | Y.N | 8/19       | 材料 (MATERIAL)                             |  | 仕上 (FINISH)              |  | 10mm以下: ±0.2<br>10mm以上 30mm以下: ±0.25<br>30mm以上 100mm以下: ±0.3<br>角 度: ±3°                                                            |  | A3                             | J   | C-176284 |       |
| A                        | 改訂 J-12153                | Y.N | MS  | 8/19       | 5/5 ナイロン (UL94V-0)<br>5/5 NYLON (UL94V-0) |  |                          |  | DR. Y. NARISAWA 11/19                                                                                                               |  | 尺屋 (SCALE)                     |     | REV.     | SHEET |
| O                        | 作成 J-12115                | M.S | Y.F | 8/19       | CHK. 4/9/20 1/9/90                        |  | APP. D. Dume 4/9/90      |  | DE. M. Shinde 1/9/90                                                                                                                |  | C                              |     | 1 OF 1   |       |
| LTR 変更 (REVISION RECORD) |                           | DR  | CHK | DATE       |                                           |  |                          |  |                                                                                                                                     |  |                                |     |          |       |