




SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)

METRIC

PROIEZIONE EUROPEA
(EUROPEAN PROJECTION)




SEZIONE A-A
(SECTION A-A)



TIPICA CAVITA' PER TERMINALE AMP
FASTIN-FASTON SR. 6.35mm.
(TYPICAL CAVITY FOR AMP
FASTIN-FASTON .250 SR.)

NUMERO DI IMPRONTA STAMPO, FACOLTATIVO
(MOULD CAVITY IDENTIFICATION NO., OPTIONAL)



MARCHIO DI FABBRICA
(AMP TRADE MARK)

CODICE AMP, FACOLTATIVO
(AMP PART NUMBER, OPTIONAL)

- 1 PRODOTTO SOLO PER AMP GIAPPONE.
(RESTRICTED FOR AMP JAPAN).
- 2 NON PRODOTTO DALL'AMP ITALIA.
(NOT PRODUCED BY AMP ITALY).
- 3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING
PER D.RENAUD/D.SINISI

3 OBSOLETE	1	NEUTRO (CLEAR)	PA 6.6 (PA 6.6 UNFILLED)	9-180900-0	
	2	NERO (BLACK)	PA 6.6 UL 94 V-0 (PA 6.6 F.R. 94 V-0)	5-180900-0	
	2	NERO (BLACK)	PA 6.6 (PA 6.6 UNFILLED)	4-180900-0	
	2	NERO (BLACK)		3-180900-0	
	2	ROSSO (RED)	PP	2-180900-0	
	2	NEUTRO (CLEAR)	ABS	1-180900-0	
3 OBSOLETE		GRIGIO (GRAY)	PA 6.6 (PA 6.6 UNFILLED)	180900-7	
		NERO (BLACK)		180900-5	
	2	VERDE (GREEN)		180900-2	
	OBSOLETE			ROSSO (RED)	180900-1
				NEUTRO (CLEAR)	180900-0
NOTE (NOTES)		COLORE (COLOUR)		MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (PART NUMBER)

CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY
DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED RELEASE FOR PUBLICATION 19

TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO
(TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
±0.3
ANGOLI (ANGLES) ± 2°
DIS. A. MORETTI (DR.) 1 FEB '80
DIA. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)
RANGO FILO (WIRE RANGE)
SCALA (SCALE) 2:1
TE TE Connectivity

AZ4	REVISED PER ECO-11-005140	RK	01 APR 11	CONT. R. ROGGERO (CHK) 4 FEB '80	DESCRIZIONE (DESCRIPTION) 4 WAY FASTIN-FASTON RECEPTACLE HOUSING .250 Sr.	LOC. SIZE NUMERO (DWG NO) I A3 C-180900	REV. AZ4	FOGLIO (SHEET) 1 DI (OF) 1
REV. (REV. LTR.)	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. (DR)	DATA (DATE)	APP. (APP.)				