





PRINT DIST



NOTES

1 MATERIAL:GLASS FIELD THERMO PLASTIC,POLYESTER
COLOR:BLACK

2 PANEL ATTACHMENT RECOMMENDATION M3 SCREW

注記

1 材料 : ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色 : 黒色

2 パネル取付推奨ネジ M3

5.08		20	72	63	52.8	53.8	35.56	8.64	9	3-917241-8
		12	52	43	32.48	33.4	15.24	8.8	5	3-917241-6
		20	72	63	52.8	53.8	35.56	8.64	9	917241-8
		12	52	43	32.48	33.4	15.24	8.8	5	917241-6
	OBSOLETE	SUPERSEDED BY 917241-8	20	72	63	52.8	53.8		9	2-917241-0
	OBSOLETE	SUPERSEDED BY 917241-6	12	52	43	32.48	33.4		5	1-917241-2
		POS 極数 寸法 DIMENSION	A	B	C	D	E	F	N	型番 PART NUMBER

D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	24MAR1
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DAT

		 TE Connectivity	
結合電線品番(WIRE RANGE) mm^2 (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) mm	
材料 (MATERIAL) 注記参照 SEE NOTES		仕上 (FINISH)	
DR. 13/OCT/'94 K.IKEDA		DE. 13/OCT/'94 K.IKEDA	
CHK. 17/OCT/'95 S.MANABE		APP. 17/OCT/'95 S.MANABE	
		名称 (NAME) パネルマウントタイプタブハウジング ダイナミック D3500 シリーズ用 WIRE TO WIRE PANEL MOUNT TYPE TAB HSG FOR DYNAMIC 3100 (DOUBLE ROW)	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下 : ± 0.2 10mm超 30mm以下 : ± 0.25 30mm超 100mm以下 : ± 0.3 角 度 : $\pm 3^\circ$		公差 (LOC) 番号 (No.) B J C-917241	
尺 寸 (SCALE) NON		REV. D1 SHEET 1 OF 1	