


4


3

2

三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)



通用コネクタ— DYNAMIC コネクタ D-3000シリーズ

1-178293 - ☐ 1-178313 - ☐1-178295 - ☐ 1-178315 - ☐1-178297 - ☐ 1-178317 - ☐178303 - ☐ 178323 - ☐178305 - ☐ 178325 - ☐178307 - ☐ 178327 - ☐

単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J 030-2
REV. 9/83

© 19 年 日本エー・エム・ピー株式会社		© 19 BY AMP (Japan) LTD.		AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
適合電線断面積(WIRE RANGE) —#— mm ² (AWG)		被覆外径 (INSULATION DIA.) —#— mm		名称 (NAME) ダイナミック コネクタ用 97° カット ツール TAB CUTTING TOOL FOR DYNAMIC CONN.	
材料 (MATERIAL) 鉄ハヤ7°φ4×φ2		仕上 (FINISH) —#—		一般公差 10以下 ±0.2 10以上 30以下 ±0.25 30以上 100以下 ±0.3 100以上 ±0.5	
DR. 24 APR 92 (H. MASUDA)		DE.		SIZE B J LOC 番号 (NO.) 919041	
CHK. 24 APR 92		APP. 24 APR 92		R 度 (SCALE) 1 REV. 0 SHEET 10F1	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE			

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面