



Zeichnung geschützt durch  
© Copyright 66  
TE AMP DEUTSCHLAND GmbH  
Alle Rechte vorbehalten



| Index | Änderung             | Tag      | Name     |
|-------|----------------------|----------|----------|
| H     | Bemerkung 1 hinzu    | 29.04.96 | Stu      |
| H1    | 925014-2/-3 Obsolete | 23.12.99 | Heischel |
| H2    | ECR-10-026307        | 26.05.11 | KK       |



Schnitt B-B



Schnitt A-A



American Projection

|                       |               |            |                                             |
|-----------------------|---------------|------------|---------------------------------------------|
| Obsolete              | 925 014-1     | PA 66      | Blau                                        |
| Obsolete              | 925 014-3     | Noryl SE1  | Grau                                        |
| Obsolete              | 925 014-2     | Noryl SE1  | Schwarz                                     |
|                       | 925 014-1     | PA 6.6     | Schwarz                                     |
|                       | 925 014-2     | PA 6.6     | Natur                                       |
| Bestell-Nr.           | Werkstoff     | Oberfläche | Benennung                                   |
|                       |               | Farbe      |                                             |
| Gez. <i>Humb</i> 20/4 | Gepr. 13.5.76 | Gepr.      | 2 pol.FF Steckhülsen-<br>gehäuse SERIE 2,8  |
|                       |               |            | Nicht tolerierte Maße<br>± 0,2 mm<br>± 1 mm |
|                       |               |            | Format B                                    |
|                       |               |            | Zeichnungs-Nr. 925 014                      |
|                       |               |            | Blatt-Nr.                                   |

1 MITTELSCHRIFT 1 DIN 1451, CHARACTERS 0.15MM RAISED  
Mittelschrift 1 DIN 1451, Schrift 0.15mm ablesen

K

REV H2