


LOC	DISC	REVISIONS						
J	-	P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
			0	RELEASED	FJ00-1910-99	7/FEB/'00	M.H	S.M
			A	REVISED	FJ00-0790-00	6/JUN/'00	M.H	S.M



注記:

1. アイテム3, 締付けトルクレンジ: 39.2~68.6N/cm (4~7kgf/cm)

NOTES:


1. ITEM 3, BINDING TORQUE RANGE: 39.2~68.6N/cm (4~7kgf/cm)

OBSELETE

2	-	銅下地メッキ ニッケルメッキ Ni PL. OVER Cu PL.	炭素鋼材 CARBON STEEL	固定ねじ FIXED HEAD SCREW	③
2	2	ニッケルメッキ Ni PL.	炭素鋼材 CARBON STEEL	ヘキサゴンナット M3X0.5 HEXAGON NUT M3X0.5	②
1	1		ガラス入り熱可塑性 ポリエスデル樹脂 GLASS FIELD THERMO PLASTIC, POLYESTER	タブハウジング TAB HSG	①
-2	-1	表面処理 FINISH	材料 MATERIAL	名称 NAME	ITEM NO.

WIRE RANGE 包合電線断面積 —	INSULATION DIA 被覆外径 —
----------------------------	-----------------------------

DIMENSIONS: 単位 ㎜ TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DWN M.HIGO 3/FEB/'00	MATERIAL 材料 —	FINISH 仕上 —
	CHK S.MANABE 7/FEB/'00	AMP タイコ エレクトロニクス アンプ株式会社 Kawasaki, Japan	
	APVD S.MANABE	NAME 名称タブ アッセンブリ 50P ダイナミック D-2000 ドロワタイプ用 TAB ASSY 50P <DYNAMIC D-2000 DRAWER TYPE>	
	PRODUCT SPEC 製品規格 108-5659	SIZE A4	CAGE CODE 00779
	APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5258	DRAWING NO 番号 C= 1376073	RESTRICTED TO —
	WEIGHT —	CUSTOMER DRAWING	
		SCALE 尺度 2-1	SHEET 1 OF 1 REV A



2000

RELEASED FOR PUBLICATION

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED.

© COPYRIGHT 2000