


	Pos. 極数	A	B	C	COLOR 色	PART NO. 型番	
	3	8.5	2	5.0	BLUE 青	4-	-3
	7	18.5	6	15.0		2-	-7
	5	13.5	4	10.0		2-	-5
	⚠6 3	8.5	2	5.0		2-	-3
OBSOLETE	2	6.0	1	2.5	BLACK 黒	2-	-2
OBSOLETE	20	51.0	19	47.5		2-	-0
OBSOLETE	18	46.0	17	42.5		1-	-8
OBSOLETE	17	43.5	16	40.0		1-	-7
OBSOLETE	16	41.0	15	37.5		1-	-6
OBSOLETE	15	38.5	14	35.0		1-	-5
	14	36.0	13	32.5		1-	-4
	13	33.5	12	30.0		1-	-3
	12	31.0	11	27.5		1-	-2
	11	28.5	10	25.0		1-	-1
	10	26.0	9	22.5		1-	-0
	9	23.5	8	20			-9
	8	21.0	7	17.5			-8
	7	18.5	6	15			-7
	6	16.0	5	12.5			-6
	5	13.5	4	10			-5
	4	11.0	3	7.5			-4
	3	8.5	2	5			-3
	2	6.0	1	2.5	NATURAL 自然色	172520	-2

注:

1. 使用端子は型番 172781
   172782
2. 適用製品規格: 108-5163
3. 取扱い説明書: IS-207J
   -208J

⚠4 カッティング端 : 0.4 最大

⚠5 成形上必要な溝(オプション)

⚠6 AMP-台湾のみの製造品

NOTES:

1. APPLICABLE CONTACT: 172781
   172782
2. PRODUCT SPEC : 108-5163
3. INSTRUCTION SHEET: IS-207J
   -208J

⚠4. CUTTING END ; 0.4 MAX.

⚠5. THIS GROOVE IS OPTIONAL.

⚠6. PRODUCTION ITEMS OF AMP TAIWAN ONLY.

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
H1	REVISED PER ECR-26-286005	MV	JP	24JUL 26

TE Connectivity

適合電線範囲(WIRE RANGE)	絶縁外径(INSULATION DIA.)
mm²(AWG)	mm
材料 (MATERIAL) 6/6ナイロン (UL94-0)	仕上 (FINISH)
DR. J. Kato 8Jul 26	DE.
CHK. M. Ayala 8/4/26	APP. Dave 9/4/26

名称 (NAME) ロープロファイルミニ・アンプ・イン・ヘッダー ハウジング(2.5mmピッチ)
(HEADER HOUSING, LOW PROFILE MINI AMP-IN 2.5mm PITCH)

一般公差			SIZE	LOC	番号 (NO.)
10以下	±0.2		A3	J	C-172520
10を超え 30以下	±0.25				
30を超え 100以下	±0.3		尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
角度	±3°		10-1	H1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

単位: IL DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT