


BY

© COPYRIGHT

LOC	DIST	REVISIONS					
J		P	LTR	DESCRIPTION	ECO	DATE	DWN
			C1		REVISED PER ECO-11-005294	05APR11	RK
							APVD
							HMR



注記;

1. 使用ハウジングはキャップ及びプラグ
2. 製品規格 108-5138
3. 取付適用規格 114-5050
4. 取扱説明書 IS-105J
5. 全面ニッケルめっき上の領域"C"に 0.76μm最小の金めっきを施す。
6. 2本圧着の被覆外径は、3.4mm最大。

NOTES;

1. APPLICABLE HOUSING : CAP AND PLUG.
2. PRODUCT SPECIFICATION 108-5138
3. APPLICATION SPECIFICATION 114-5050
4. INSTRUCTION SHEET IS-105J
5. SELECTIVE GOLD PLATED AREA "C" 0.76μm MIN THK OVER Ni PLATED.
6. DOUBLE CRIMPING INSURATION DIA 3.4mm MAX.

	↑	錫めっき付・燐青銅 (PRE-TIN・PHOS BR)	↑	-4	↑	-4
		金めっき・黄銅 (GOLD PLATE・BRASS) 5		-3		-3
170361, 170362 170365, 170366		錫めっき付・黄銅 (PRE-TIN・BRASS)	170360-1		170364-1	
嵌合相手型番 (MATING P/N)		材料・仕上 (MATERIAL・FINISH)	連鎖状端子型番 (STRIP P/N)		型番 (P/N)	

WIRE RANGE
包含電線断面積
0.30~0.89mm² (AWG #22~#18)

INSULATION DIA
被覆外径
1.5~2.4mm

DIMENSIONS:
単位 純
mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

一般公差

±0.4, ±1°0'

DWN
Z. Yamamoto 11 JUN 98

CHK
M. Shiraishi 15 JUN 98

APVD
M. Shiraishi 15 JUN 98

PRODUCT SPEC
製品規格
注記参照 (SEE NOTES) 2

APPLICATION SPEC
取付適用規格
注記参照 (SEE NOTES) 3

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

MATERIAL 表参照
材料 (SEE TABLE) 0.2t

FINISH 表参照
仕上 (SEE TABLE)



TE Connectivity

NAME
名称
ミニユニバーサルメイトンロックピンコンタクトばら状端子
MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK PIN CONTACT LOOSE PIECE

SIZE
A4

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-170364

SCALE
尺度
SHEET 1 OF 1 REV C1