











NOTES

1 MATERIAL:GLASS FIELD THERMO PLASTIC,POLYESTER
COLOR;BLACK

~~△2 TO COAT ALL SURFACE OF HOUSING WITH TEFLON~~

注記

1 材料：ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
色；黒色

~~△2 ハウジング全面にテフロン塗装のこと~~

		POS. 極数 / 寸法 DIMENSION	A	B	C	D		F	G		N	型番 PART NUMBER
OBSOLETE	~~△2~~	~~20~~	~~52.24~~	~~34.29~~	~~48.29~~	~~41.29~~		~~18.4~~	~~4~~		~~9~~	~~5-8~~
		20	52.24	34.29	48.29	41.29		18.4	4		9	-8
OBSOLETE	~~△2~~	~~16~~	~~44.62~~	~~26.67~~	~~40.67~~	~~33.67~~		~~18.4~~	~~4~~		~~7~~	~~5-7~~
		16	44.62	26.67	40.67	33.67		18.4	4		7	-7
		12	37	19.05	33.05	26.05		18.4	4		5	-6
		10	33.19	15.24	29.24	22.24		18.4	4		4	-5
		8	29.38	11.43	25.43	18.43		8.4	2		3	-4
OBSOLETE	~~△2~~	~~6~~	~~25.57~~	~~7.62~~	~~21.62~~	~~14.62~~		~~8.4~~	~~2~~		~~2~~	~~5-3~~
		6	25.57	7.62	21.62	14.62		8.4	2		2	178964-3

FINISH

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
D5	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	22MAR 11

TE Connectivity

抱合電線断面積(WIRE RANGE)	被覆外径(INSULATION DIA.)
– mm² (AWG –)	– mmφ
材料(MATERIAL) 注記参照 SEE NOTES	仕上(FINISH)
DR. 9 MAR 92 N.Matsubara	DE. 9 MAR 92 N.Matsubara
CHK. 10 MAR 92 S.MANABE	APP. 10 MAR 92 S.MANABE

名称(NAME) フリーハンギングタイプタブハウジング ダイナミックD3100D シリーズ用
WIRE TO WIRE TAB HSG FOR DYNAMIC D-3100D FREE HANGING TYPE

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
10以下 :	±0.2
10を超え 30以下 :	±0.25
30を超え100以下 :	±0.3
角 度 :	±3°

SIZE A3 | LOC J | 番号(No.) C-178964
尺度(SCALE) 2-1 | REV. D5 | SHEET 1 OF 1

NUMBER 178964
三角法(3rd ANGLE PROJECTION)
METRIC
PRINT DIST
単位 粍 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

AMP-J
REV.10/'83

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面