
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

LOC	DIST
A1	—

REVISIONS
AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A3	REVISED PER ECR-09-018681	20AUG09	VKH	RRP



ACCORDING TO DIN 46228 PART 4

ENTSPRICHT DIN 46228 TEIL 4

REMARKS:
Bemerkungen

1 PACKING UNIT: 1000 PIECES ON REEL
VERPACKUNGSEINHEIT: 1000 STUECK AUF SPULE

2 MAX. INSULATION-DIA. OF WIRE: ø2.9mm
MAX. ISOLATIONS-ø DER LEITUNG: ø2.9mm

3 USE STRIPPER-CRIMPER MACHINE 528343-1
BENUTZEN SIE STRIPPER-CRIMPER MASCHINE 528343-1

RED	1241002-1	1
COLOR	PART NUMBER	NO.

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG

© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

DIMENSIONS:
MASSE\NHEITEN
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN
n. ISO 2768 - m

0 PLC	± -
1 PLC	± -
2 PLC	± -
3 PLC	± -
4 PLC	± -
ANGLES / WINKEL	± -

DWN	R. Schmidt	17-DEC-97
CHK	W.Boeck	16-JAN-98
APVD	G. Feldmeier	16-JAN-98
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	—	
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	—	
WEIGHT GEWICHT	—	

MATERIAL: PP/E-Cu
FINISH OBERFLAECHE/FARBE: Sn

Tyco Electronics

Tyco Electronics AMP GmbH
D - 63225 Langen

NAME
TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE, STRIP FORM, 1.0 SQmm.
ADERENDHUELSE MIT KUNSTSTOFFHUELSE, BANDWARE, 1.0 SQmm

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.	RESTRICTED TO NUR FUER
A4	00779	C-1241002	—

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

SCALE MASSSTAB	SHEET BLATT	REV
5:1	1 OF VON 1	A3