

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG	RELEASED FOR PUBLICATION FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG	MATED WITH: PASSEND ZU:
© COPYRIGHT 1999	BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN	

LOC	DIST	REVISIONS ÄNDERUNGEN				
A I	-	P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	APVD
			A	EG00 1281 99	30JUN99	CB
			AI	EG00 1480 99	02AUG99	CB
			B	EG00 2193 99	16NOV99	CB
			BI	EG00 2427 99	14DEC99	CB

D

D

C






C

B

B


A

A



Bemerkungen
NOTES

- 1 Massgebend ist nur der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- 2 Verpackung: Schuetttgut
PACKAGING: LOOSE PIECE
- 3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- 4 Toleranzen mittig ueber Nennmass nach DIN 16901-140
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION DIN 16901-140
- 6 Dazu gehoert MPQ 2.Kontaktsicherung fuer MPQ-Modul,8-polig,AMP Nr.1355528
USED WITH MPQ RETAINER FOR MPQ-MODUL,8 POS. AMP NO.1355528
- 7 Passend zu Buchsenkontakt,AMP Nr.116-18005-100
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT,AMP NO.116-18005-100



1355526-2	B	Buchsengehaeuse/SOCKET HOUSING	schwarz/BLACK	S	I	1241765-2
AMP BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	BENENNUNG DESCRIPTION	OBERFLAECHE SURFACE FARBE/COLOUR	ART KIND GEWICHT WEIGHT	GRAMM	Passend zu: SUITABLE FOR: Buchsengehaeuse SOCKET HOUSING

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIEREN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWELIS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.		DWN O.Patschula 19MAY99	AMP Deutschland GmbH D - 63225 Langen			
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm		CHK J. Hahn 19MAY99	NAME Micro Power Quadlok SOCKET HOUSING MODUL ,8 POS. Buchsengehaeuse-Modul,8-polig			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		APVD -	SIZE A2			
0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±2° FINISH/OBERFLAECHE/FARBE -		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	CAGE CODE 00779			
MATERIAL PBT-GF10		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. 1355526			
		WEIGHT GEWICHT -	RESTRICTED TO NUR FUER -			
		CUSTOMER DRAWING	/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 1 OF VON 1 REV BI