THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.
CONFIDENTIAL
VERTRAULICH







Flachstecker 6.3 x 0.8
EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244
blade terminal 6.3 x 0.8
EN 61058 / 61210 / DIN 46244

A-A
2:1

B-B
2:1





Aufschrift
marking

1005 µ
T100
20(4)A 400V AC 1E4
16(4)A 400V AC 5E4
10(6)A 250V AC 5E4

c UL us LISTED E41791

EN 15

Herstellort /- jahr / -woche
date code of manufacture:
place / year / week



Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schalt-Betaetigungskraft 2.4 bis 3.8 N
actuating force *2.4 up to 3.8 N*

Differenzweg ⩽ 0.3 mm
movement differential

-	-	-	1005.1004-XX
Figure	Type	Customer No.	Art.No.-PI

General tolerances						
All dimensions are in millimetres	Shape and location	Angle	Edge tolerance		Length	Radii
	◎ ⫩	± 2 °		0-6	± 0.1	± 0.2
				>6-15	± 0.15	± 0.3
				>15-30	± 0.2	± 0.5
				>30-70	± 0.3	± 10%
				>70-120	± 0.4	
				>120	± 0.8	

Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
e	128895	2019-10-22	HHE
d	109072	2017-08-16	TRIGUIK
c	83050	2014-06-13	BRC
b	28825	1999-12-08	PFU

Sheet 01

Format DIN A4 | Projection | Scale 1:1

System NX V11.0

Replacement of Zg.gl.Nr.v.08.12.1999

Ident.	Document number	Index
K	10051004	e

Snap action switch

MARQUARDT

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.