THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.
CONFIDENTIAL
VERTRAULICH







Flachstecker 6.3 x 0.8
EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244
blade terminal 6.3 x 0.8
EN 61058 / 61210 / DIN 46244

A-A
2:1

B-B
2:1





Aufschrift
marking

1005 μ
T100
20(4)A 400V AC 1E4
16(4)A 400V AC 5E4
10(6)A 250V AC 5E4

c UL us LISTED E41791

15



Schliesser 1-polig
SPNO

Schalt-Betaetigungskraft 2.4 bis 3.8 N
actuating force *2.4 up to 3.8 N*

Differenzweg ≤ 0.3 mm
movement differential

Herstellort /- jahr / -woche
Code of manufacture:
place / year / week

-	-	-	1005.1207-XX
Figure	Type	Customer Part No.	Art.No.-PI

Shape and location	Angle ± 2 °	Length				Radii	
	Edge tolerance	0-6	± 0.1		±	0-6	± 0.2
		>6-15	± 0.15		±	>6-15	± 0.3
		>15-30	± 0.2		±	>15-30	± 0.5
		>30-70	± 0.3		±	>30-200	± 10%
		>70-120	± 0.4		±		±
		>120-200	± 0.8		±		±
			±		±		±
			±		±		±

Index	MEC-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by
h	137878	2022-01-13	KELBOUSSIM
g	128895	2019-10-23	HHE
f	109072	2017-08-17	TRIGUIK
e	83050	2014-06-13	BRC

Sheet 01

Format DIN	Projection	Scale
A4		1:1

All dimensions are in millimetres

System NX V1872

Replacement of
Zg.gl.Nr.v.26.03.1996

Ident.	Document number	Index
K	10051207	h

Snap action switch

MARQUARDT

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.