

A



B

C


D

E

≤ 16
 Ruhestellung
 14.5 ± 0.3
 Schalterpunkt
 13.4
 zul. Endstellung





Flachstecker 4,8 x 0,8
 EN 61058 / EN 61210 / DIN 46244



A-A
 2:1

B-B
 2:1



Aufschrift



1005 T100

10(6) / 250~50E3


10A 125V AC 1/2HP

10A 250V AC 1/2HP

R10

T.-Nr. 4664140

Herstelljahr/-woche
 nach DIN EN 60062



Schließer 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 2.4 bis 3.8 N
 Differenzweg ≤ 1.2 mm

Schutzklasse nach DIN 40 050 IP 40

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1005.2801	Index e	
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	0-6 ± 0.1 >6-15 ± 0.15 >15-30 ± 0.2 >30-70 ± 0.3 >70-120 ± 0.4 >120-200 ± 0.8 Laengen LENGTH ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5 Radien RADII ± 0.2 ± 0.3 ± 0.5	Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1					
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0 10 20 30 mm				Schnappschalter			
c	23823	09.02.96	Lm	g		CAD Medusa					Z
b	14070	08.09.81	zv	f		gez./DRAWN BY 07.12.95 Lm					
a	9897	05.08.75	kr	e	28406	19.11.99	pfu				gepr./CHECKED BY
				d	23880	06.03.96	Lm				Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.v. 09.06.75
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY			MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		