





Empfohlenes Lochbild, Bestückungsseite
Toleranz nach DIN IEC 326 Teil 3 sehr fein



Aufschrift

Ⓜ 1010 μ

Auf Verpackung

1010.4402 μ


2(0.5)/250~++ T85

Wechsler 1-polig

Schalt-Betätigungskraft 0.45 bis 1.05 N

Differenzweg ≤ 0.9 mm

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION 		Pause COPY		Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII. ±		Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES			Für Winkel FOR ANGLE ± 2°				Original DIN A4 Maßstab SCALE 5:1		S	1010.4402
		bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30								
		0.2	0.4									
d				i		Schnappschalter						
c				h								
b	23501	28.08.95	gue	g								
a	17287	19.06.86	Wa	f								
				e		Ersatz für/REPLACEMENT OF Z.gl.Nr.vom 21.02.83						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION							gez. DRAWN BY
												
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim												