





Flachstecker DIN 46 244-A 2,8-0,8
(EN 61058 / EN 61210)



Aufschrift



1019

6(2)/250~T85



5A 125-250V AC

R57

Schließer 1-polig

Schalt-Betätigungskraft

0.9 bis 1.7 N

Differenzweg

≤2.4 mm

Kontakte vergoldet

Auf Verpackung

03429039

Für Form und Lage		◎ ≡		Allgemeintoleranzen UNTELERANCED DIMENSIONS				Pause COPY		Blatt SHEET		Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index				
FOR SHAPE AND LOC.				PROJECTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laengen LENGTH		Radien RADII		Original DIN A4	Maßstab SCALE 2:1	K	1019.5451	C		
						0-6 ± 0.1		± 0.1 ± 0.2		± 0.2 ± 0.3								
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°						ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		± 0.2 ± 0.3		± 0.3 ± 0.5		0 10 20 30 mm		Schnappschalter				
						>6-15 ± 0.15		± 0.15 ± 0.3		± 0.3 ± 0.5								
						>15-30 ± 0.2		± 0.2 ± 0.3		± 0.3 ± 0.5								
						>30-70 ± 0.3		± 0.3 ± 0.4		± 0.4 ± 0.8								
												CAD Medusa		Z		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		
												gez./DRAWN BY 09.07.96 gue						
												gepr./CHECKED BY						
												Ersatz für/REPLACEMENT OF						
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY								