








Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-rot/red (Anschl. 4)
Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-braun/brown (Anschl. 1)
Leitung DIN 72551-FLRY-0.5-A-blau/blue (Anschl. 2)

Empfohlenes Lochbild



Aufschrift



1055/58


Herstelljahr/-woche
nach DIN EN 60062

Schalt-Betätigungskraft ≤4.2 N
Differenzweg ≤0.5 mm
Rückschaltkraft ≥0.5 N
Schutzart nach EN 60529 IP 67

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL


Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuugungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS			
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30	über/OVER 30
±	0.1	0.2	
d			i
c			h
b			g
a			f
	61882	27.01.09 mp	e
Ausg. ISSUE	Anderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE
			Anderung REVISION
			gez. DRAWN BY



Pause COPY

Blatt SHEET

Original DIN A3

Maßstab SCALE 2:1

0 10 20 30 mm

gez./DRAWN BY 27.01.09 mp
gepr./CHECKED BY mzs

Ersatz für/REPLACEMENT OF

Zeichn./DRAWING NO.

K 1058.5073

Schnappschalter
snap action switch

MARQUARDT
Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim