



A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Graf gegenueber Bestueckungsseite) <i>recommended cut-out for snap-in fixing ledge opposite to snap-in direction</i>	Wanddicke <i>wall-thickness</i>	Ausschnittlaenge <i>length of cut-out</i>	Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>
		0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 3	30 ^{-0.1} 30.2 ^{-0.1}	22 ^{+0.2} 22 ^{+0.2}
B	Die in unseren Unterlagen angegebene IP Schutzklasse bezieht sich auf die Betaetigungsseite des Schalters, wenn dieser in das Kundengerat eingebaut ist. Die Abdichtung zwischen Schalter und Kundengerat kann ueber die umlaufende Dichtlippe der Betaetigungskappe erfolgen. Die Montage in das Kundengerat und die Pruefung auf Dichtheit an dieser Stelle erfolgen kundenseitig. Schalter mit beschaedigten Betaetigungskappen muessen sofort ausgetauscht werden. <i>The IP-protection class mentioned in our documents refers to the actuating side of the switch when mounted into the customer appliance. The sealing between switch and customer appliance is realizable through the surrounding sealing lip of the actuating cap. The mounting into the customer appliance and the testing of the tightness have to be effected by the customer. Switches with damaged actuating caps have to be replaced immediately.</i>			
C	 Top view dimensions: 10.2, 10, Ø 1.3 ^{+0.1}/₀, 2.9 ^{+0.4}/_{-0.2}, 0.8x0.8 Side view dimensions: 13.5 ± 0.5, 10.2, 22 ⁰/_{-0.2} Front view dimensions: 27.8 ^{+0.3}/_{-0.6}, 36.4 ^{+0.5}/_{-0.4}, R3.7 ± 0.4 Color coding: weiss white, schwarz black Terminal labels: 1b, 1a, 2b, 2a			
D	Aufschrift <i>Marking</i> 193.. 6(4)A 250V AC 5E4 10(4)A 250V AC 1E4 T100/55 CE 15, E41791 LISTED Umschalter 2-polig Fuer Gerate der Klasse II geeignet			
E	Herstellort/-jahr/-woche <i>code of manufacture: place/year/week</i> DPDT <i>suitable for appliance of class II</i>			

-		-				-		1934.2114-XX	
Figure		Type				Customer Part No.		Art.No.-PI	
Shape and location 		Angle ± 2 °		Length				Radii	
		Edge tolerance 		0-6	± 0.15		±	0-6	± 0.2
				>6-15	± 0.2		±	>6-15	± 0.3
				>15-30	± 0.25		±	>15-30	± 0.5
				>30-70	± 0.4		±	>30-200	± 10%
				>70-120	± 0.4		±		±
				>120-200	± 0.6		±		±
					±		±		±
			±		±		±		
g		140246		2021-11-10		HHE		Sheet 01 Format DIN A4 Projection  Scale 1:1 All dimensions are in millimetres	
f		82477		2013-03-26		ZO			
e		60808		2008-10-27		HHE			
d		59139		2008-07-23		HHE			
Index		MEC-No.		Date (YYYY-MM-DD)		Edited by		System NX V1872	
								Replacement of Zng.gl.Nr. vom 07.10.05	
								Ident. K	
								Document number 19342114	
								Index g	
								Appliance Switch	
								 MARQUARDT	