




A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness 0.75 bis / to 1.25 1.25 bis / to 2 2 bis / to 3	Ausschnittlänge length of cut-out 19.2 -0.1 19.4 -0.1 19.8 -0.1	Ausschnittbreite width of cut-out 12.9 +0.1 12.9 +0.1 12.9 +0.1







VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Aufschrift
Marking

(M)

Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062
date code of manufacture: year/week acc. to DIN EN 60062

Auf Verpackung / on box: G

G= Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap.30
G= matching IEC 60335-1:2001 clause 30

Bei Änderung F-Zeichnung beachten
In modification observe F-drawing

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	Für Winkel FOR ANGLE ± 2°	PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	Längen LENGTH 0-6 ± 0.2 >6-15 ± 0.4 >15-30 ± 0.4 >30-70 ± >70-120 ± >120-200 ±	Radien RADI ± 0.2 ± ± ± ±	Pause COPY	Blatt SHEET 01 Original DIN A4 Maßstab SCALE 1:1	Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 203.007.023	Index
c			g			CAD Medusa	Z	Dummy Blindstück MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		
b			f			gez./DRAWN BY 24.02.05 Mut				
a	63899	15.03.10 Mut	e			gepr./CHECKED BY mej				
	42362	24.02.05 Mut	d			Ersatz für/REPLACEMENT OF				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY					