








Empfohlenes Lochbild
(Bestückungsseite)



Aufschrift
auf Verpackung: 29400468750011



Schließer 2-polig
mit Druckpunkt (2)

Schaltspannung max. 28V
Schaltstrom max. 30mA
Druckpunktkraft 1 5-7N
Druckpunktkraft 2 11-14N
Betätigungsgeschw. 10mm/sec
Anschlüsse verzinkt

Diese Unterlage ist geistiges
Eigentum der Marquardt GmbH.
Schutzvermerk nach DIN 34
beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION	
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Für Winkel FOR ANGLE
	bis/UP TO		über/OVER				
	6		6 bis/UP TO 30				
	0.2		0.4				
±						± 2°	
d	22990	29.09.94	stz	i	23991	15.05.96	stz
c				h	23660	23.11.95	stz
l	30314	05.09.00	ble	g	23495	01.09.95	stz
k	26648	13.10.98	ble	f	23312	19.04.95	stz
j	24682	13.03.97	RS	e	23190	08.02.95	stz
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	

Pause COPY	Blatt SHEET
Original DIN A3	Maßstab SCALE 5:1
0 10 20 30 mm	
gez./DRAWN BY 15.05.96 stz gepr./CHECKED BY	
Ersatz für/REPLACEMENT OF Zeichn. gl. Nr. vom 23.06.93	

Zeichn./DRAWING NO.	S	3003.0451
Schaltmodul		
MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		