








Empfohlenes Lochbild
(Bestückungsseite)



Schließer / Öffner
mit Druckpunkt (2)

Schaltspannung max. 28V
Schaltstrom max. 30mA
Druckpunktkraft (Schließer) 2-5.8N
Druckpunktkraft (Öffner) 13.5-20N
Betätigungsgeschw. 10mm/sec
Anschlüsse verzinkt
Kappe POM natur

ALLGEMEINTOLERANZEN/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION		
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES					Für Winkel FOR ANGLE	
	bis/UP TO		über/OVER				
	6		6 bis/UP TO 30				
	0.2		0.4				
±					30		± 2°
d	34461	24.07.02	vor	i			
c	33695	26.04.02	stz	h			
b	33540	28.03.02	wem	g			
a	32821	15.01.02	stz	f			
	28289	25.10.99	ble	e			
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	

Pause COPY	Blatt SHEET	
	Original DIN A3	Maßstab SCALE 5:1
0 10 20 30 mm		
gez./DRAWN BY 12.07.99 stz gepr./CHECKED BY		
Ersatz für/REPLACEMENT OF		

K	Zeichn./DRAWING NO. 3003.0752
	Schaltmodul
MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim	

Diese Unterlage ist geistiges
Eigentum der Marquardt GmbH.
Schutzvermerk nach DIN 34
beachten. Copyright reserved.