

## LWL-Duplexpatchkabel VA02-0477



Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

| STECKER SEITE A                     |                             | STECKER SEITE B                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| LC/APC 8° Singlemode DX             | STECKERBEZEICHNUNG          | LC/APC 8° Singlemode DX             |
| IEC 61754-20, TIA 604-10-B          | BAUARTSPEZIFIKATION         | IEC 61754-20, TIA 604-10-B          |
| Huber+Suhner                        | HERSTELLER                  | Huber+Suhner                        |
| Ø1,25mm, Keramik, axial<br>gefedert | FERRULE                     | Ø1,25mm, Keramik, axial<br>gefedert |
| -40°C bis +85°C                     | BETRIEBSTEMPERATUR          | -40°C bis +85°C                     |
| Kunststoff / grün                   | MATERIAL                    | Kunststoff / grün                   |
| 1.000                               | STECKZYKLEN                 | 1.000                               |
| ≤ 0.12dB                            | TYP. EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)   | ≤ 0.12dB                            |
| ≥ 70 dB                             | TYP. RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL) | ≥ 70 dB                             |
| grün                                | KNICKSCHUTZ                 | grün                                |

| KABEL                |          |                    |                   |
|----------------------|----------|--------------------|-------------------|
| KABELTYP             | I-V(ZN)H | HERSTELLER         | WEINERT           |
| FASERANZAHL          | 2x1      | FASERKLASSE        | OS2 Corning Ultra |
| AUSSENDURCHMESSER    | 2,0mm    | KABELFARBE         | Gelb              |
| AUSSENMANTELMATERIAL | FRNC     | MIN. BIEGERADIUS   | 30mm              |
| QUERDRUCKFESTIGKEIT  | 400N/dm  | ZUGKRAFT           | 400N              |
| KABELGEWICHT         | 9,0kg/km | BETRIEBSTEMPERATUR | -5°C bis +70°C    |