

LWL-Duplexpatchkabel VA02-0531



Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

STECKER SEITE A		STECKER SEITE B
LC/UPC Singlemode DX	STECKERBEZEICHNUNG	LC/UPC Singlemode DX
IEC 61754-20, JIS5964-20	BAUARTSPEZIFIKATION	IEC 61754-20, JIS5964-20
Seikoh Giken	HERSTELLER	Seikoh Giken
Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	FERRULE	Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert
-40°C bis +75°C	BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C bis +75°C
Kunststoff / blau	MATERIAL	Kunststoff / blau
500	STECKZYKLEN	500
≤ 0.12dB (Klasse B)	TYP. EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)	≤ 0.12dB (Klasse B)
≥ 50 dB	TYP. RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL)	≥ 50 dB
rot/schwarz	KNICKSCHUTZ	rot/schwarz

KABEL			
KABELTYP	I-V(ZN)H	HERSTELLER	WEINERT
FASERANZAHL	2x1	FASERKLASSE	OS2 Corning Ultra
AUSSENDURCHMESSER	2,0mm	KABELFARBE	Gelb
AUSSENMANTELMATERIAL	FRNC	MIN. BIEGERADIUS	30mm
QUERDRUCKFESTIGKEIT	400N/dm	ZUGKRAFT	400N
KABELGEWICHT	9,0kg/km	BETRIEBSTEMPERATUR	-5°C bis +70°C