


LWL-Duplexpatchkabel VA02-1119



Stecker Seite A



Kabelquerschnittschema



Stecker Seite B

STECKER SEITE A		STECKER SEITE B
SC/UPC Singlemode DX	STECKERBEZEICHNUNG	SC/UPC Singlemode DX
IEC 61754-4, TIA 604-3-B	BAUARTSPEZIFIKATION	IEC 61754-4, TIA 604-3-B
Huber+Suhner	HERSTELLER	Huber+Suhner
Ø2,5mm, Keramik, axial gefedert	FERRULE	Ø2,5mm, Keramik, axial gefedert
-40°C bis +85°C	BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C bis +85°C
Kunststoff / blau	MATERIAL	Kunststoff / blau
1.000	STECKZYKLEN	1.000
≤ 0.12dB	TYP. EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)	≤ 0.12dB
≥ 50 dB	TYP. RÜCKFLUSSDÄMPFUNG (RL)	≥ 50 dB
rot/schwarz	KNICKSCHUTZ	rot/schwarz

KABEL

KABELTYP	I-V(ZN)H	HERSTELLER	WEINERT
FASERANZAHL	1	FASERKLASSE	OS2 Corning Ultra
AUSSENDURCHMESSER	2,0mm	KABELFARBE	Gelb
AUSSENMANTELMATERIAL	FRNC	MIN. BIEGERADIUS	30mm
QUERDRUCKFESTIGKEIT	400N/dm	ZUGKRAFT	300N
KABELGEWICHT	4,5kg/km	BETRIEBSTEMPERATUR	-10°C bis +70°C