


LWL-Breakoutkabel VB01-0485



STECKER SEITE A		STECKER SEITE B
LC/UPC Singlemode DX	STECKERBEZEICHNUNG	LC/UPC Singlemode DX
IEC 61754-20, JIS C 5964-20	BAUARTSPEZIFIKATION	IEC 61754-20, JIS C 5964-20
Seikoh Giken	HERSTELLER	Seikoh Giken
Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert	FERRULE	Ø1,25mm, Keramik, axial gefedert
-40°C bis +75°C	BETRIEBSTEMPERATUR	-40°C bis +75°C
Kunststoff / blau	MATERIAL	Kunststoff / blau
500	STECKZYKLEN	500
≤ 0.12dB (Klasse B)	TYP. EINFÜGEDÄMPFUNG (IL)	≤ 0.12dB (Klasse B)
schwarz	KNICKSCHUTZ	schwarz
0,60m	Peitsche	0,60m

KABEL			
KABELTYP	I-V(ZN)HH	HERSTELLER	WEINERT
FASERANZAHL	24	FASERKLASSE	OS2 Corning Ultra
AUSSENDURCHMESSER	14,2mm	KABELFARBE	Gelb
AUSSENMANTELMATERIAL	FRNC	ZUGKRAFT	1000N
KABELGEWICHT	200kg/km	BETRIEBSTEMPERATUR	-25°C bis +70°C