






NUMBER 179973

三 角 法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC



0.5最大
カットオフタブ
0.5 MAX
CUT OFF TAB



注記:

- 製品規格 : 108-5437
- 取付適用規格 : 114-5195
- 適用ハウジング : 179970-□
1318954-□
- 取扱説明書 : 411-5691

NOTE:

- PRODUCT SPEC : 108-5437
- APPRICATION SPEC : 114-5195
- APPRICABLE HOUSING P/N : 179970-□
1318954-□
- INSTRUCTION SHEET : 411-5691

OBSOLETE	— 11 —	錫めっき済高耐熱銅合金 (PRE TINNED HIGH HEAT RESISTANCE COPPER ALLOY)	179973-6
	179988-1	錫めっき済黄銅 MATT (POST TINNED BRASS) FINISH	179973-1
	端子型番 (L/P No.)	材料 (MATERIAL)	型番 (P/N)

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

				Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
D	REVISED PER ECR-26-276775	MS	ER	15APR26			
C1	REVISED PER ECR-25-244236	BN	SJ	03OCT25			
C	変更 ECR-05-006337	T. H	N. Y	20JUN '95			
B	変更 (FJ00-1574-94)	2. 2	2. 2	25-NOV '94			
A	変更 (FJ00-1117-94)	N. N	Y. K	31AUG '94			
O	作成 (FJ00-1117-94)	N. N	Y. K	4. JUL '94			
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE			
DR.	N. NAGASHIMA	DE.	M. SUZUKI	4. JUL '94			
CHK.	M. SHINDO	APP.	Y. KASHIWA	4. JUL '94			
					名称 (NAME) "250" SERIES POSITIVE LOCK-EX-II REC. "250" シリーズ・ポジティブロック-EX-II リセブタクル		
					一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10μt, ±0.2 10μt 30μt, ±0.25 30μt 100μt, ±0.3 角 度, ±3°		
					組合電線断面積 (WIRE RANGE) 0.31 0.89 mm² (AWG #22-#18)		
					材料 (MATERIAL) 表参照 (SEE TABLE)		
					絶縁外径 (INSULATION DIA.) 1.5-3.1 mmφ		
					仕上 (FINISH) —		
					材料 (MATERIAL) 表参照 (SEE TABLE)		
					仕様 (SPEC.) 4-1 A J		
					番号 (No.) 179973		
					REV. SHEET D 1 OF 1		