





仕様 (specifications)

- (1) 適用端子 (APPLICABLE TERMINAL) : キャップ ハウジング アセンブリ (CAP HOUSING ASSEMBLY) P/N 1123899-1
- (2) 適用FPC (APPLICABLE FPC) : 参考値 (REFERENCE) MAX(W)300x(D)200mm
- (3) 外形寸法 (OVERALL) : BASE M/C 350(H)x650(W)x440(D)mm
CONTROL BOX 200(H)x133(W)x230(D)mm
- (4) 重量 (WEIGHT) : 約20kg (APPROX 20kg)
- (5) 生産数 (PRODUCTION RATE) : 64FPC/時間 (64 FPC/Hr)
- (6) 電源 (ELECTRICAL POWER) : AC 100V, 50/60HZ, 3A
- (7) 空気圧 (COMPRESSED AIR) : 0.5MP以上 (0.5MP MIN)
- (8) 取扱説明書 (CUSTOMER MANUAL) : 412-5692
- (9) 技術規格 (ENGINEERING SPEC) : 114-5257-1

仕様詳細	北陸電気工業株式会社 (HOKURIKU ELECTRIC CO., LTD ONLY)
P/N	(P/N 1276110-1)
(1) FPCテーブル駆動 FPC TABLE DRIVE	手動 (MANUAL)
(2) 圧力スイッチ PRESSURE SWITCH	無し (NON)
(3) FPCセット方向 FPC SET DIRECTION	作業者左側 (LEFT-HAND SIDE)



注記 : FPCプレートは、カスタム準備。
(NOTE : NOT INCLUDE FPC PLATE FOR CUSTOMER SENSOR FPC)

A	REVISED	FJ00-2002-01	K.M.	20/9/01
O	RELEASED	FJ00-1817-98	K.M.	21/9/98
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

AMP Tyco Electronics AMP KK. Kawasaki, Japan		名称 (NAME) シートセンサー用 エアープレス (AIR PRESS FOR SEAT SENSOR)	
絶合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)
10以下 ±0.2	10を超え 30以下 ±0.25	DR. 21 SEP 98 K. MARUYAMA	DE. 21 SEP 98 Y. Ikeda
30を超え 100以下 ±0.3	100を超え 150以下 ±0.3	CHK. 21 SEP 98 K. MARUYAMA	APP. 21 SEP 98 Y. Ikeda
角 度 ±3°	一般公差	SIZE A3	LOC J
10以下 ±0.2	10を超え 30以下 ±0.25	番号 (NO.) 1276110-1	尺度 (SCALE) A
30を超え 100以下 ±0.3	100を超え 150以下 ±0.3	REV. A	SHEET 1 of 1

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST