



LOC	DIST	REVISIONS			
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE
J	—	0		Released(FJ00-1444-00)	13SEP00 (K.T.)


注記
NOTE

1. 一般公差: ± 0.3
 1. GENERAL TOLERANCE: ± 0.3
 2. 梱包数量: 2,000ヶ/リール
 2. PACKING STYLE: 2,000pcs/reel
 3. 材質:
 3. MATERIAL:
- シールドフィンガー: 銅合金 (前めっき: ニッケル下地金めっき 0.05 μ mMIN.)
 SHIELD FINGER: COPPER ALLOY (NICKEL-PLATING)
 キャリアテープ: アクリル系フィルム
 CARRIER TAPE: ACRYLIC FILM
 カバーテープ: PET系フィルム
 TOP TAPE: PET FILM
 リール: プラリール
 REEL: PLASTIC
4. リードテープ長さ: 下図参照
 4. TAPES DIMENSION



5. リール参考寸法: 下図参照

5. REEL DIMENSION: REFERENCE ONLY




1437259-6	3100089	③	リール	REEL	(旧型番: 3150008)	1
		②	エンボスキャリア テープ	CARRIER TAPE	(旧型番: 3150047)	2000ポケット (部品装着部)
		①	シールドフィンガー 4025	SHIELD FINGER 4025	(旧型番: 3400232)	2000ヶ
型番	テーピング梱包型番 PACKING Cat.No.	N.O.	名称	DESIGNATION	型番 Cat.No.	数量

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN (K.TAMURA)		13SEP00	
CHK		APVD		25SEP00	
DIMENSIONS: MM		PRODUCT SPEC		NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC		シールドフィンガー 4025用 テーピング梱包 PACKING OF SHIELD FINGER 4025 ON CONTINUOUS TAPES	
0 PLC $\pm$		WEIGHT		SIZE	
1 PLC $\pm$				CAGE CODE	
2 PLC $\pm$				DRAWING NO	
3 PLC $\pm$				RESTRICTED TO	
4 PLC $\pm$				A3 00779	
ANGLES $\pm$				C-1437259-6	
FINISH		CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1	
				SHEET 1 OF 1	
				REV 0	

User Direction of Feed


引き出し方向



シールドフィンガー
4025
SHIELD FINGER
4025

旧型番: 3400232

OLD CAT.NO. 3400232

GENERAL TOLERANCE: ± 0.3 参考パッド寸法 (公差 ± 0.1)

RECOMMENDED FOOT PRINT

REFERENCE ONLY
TOLERANCE: ± 0.1 