



GST360B 系列

360W Class II 高可靠工業級節能適配器(Level VI)

明緯甫推出市面上少有的 360W 高功率高可靠工業級 Level VI 節能適配器 GST360A 系列後，緊接上市 GST360B 系列，此二系列主要差異如下表：

系列	AC 插座	安規認證
GST360A	Class I IEC-320-C14 	         
GST360B	Class II IEC-320-C18 	     

其餘規格特點皆同 GST360A 系列，包含：採工業級耐用、適用全球各國、環保節能概念設計、額定功率 360W，可供載 450W (3 秒)、可使用在 -30~+70°C 各種環境溫度、嚴選用料提供 3 年保固、擁有多國環球認證、並通過 Level VI 國際能效標準，因此不論在空載待機時或使用中，皆能有效地達到節能減碳之目的。適合應用於商辦設備、工業儀器或需要符合能耗標準之各類系統，如：3D 列印機、POS 系統、遊戲機、可攜式擴音機、移動式舞台燈、PoE...等。

產品特色：

- 85 ~ 264VAC 輸入，適用全球
- 輸入採用 IEC320-C18 AC 接口(Class II，無 FG)
- 可提供 450W 峰值功率(3 秒)
- 無風扇設計，自然風冷散熱
- 工作溫度: -30 ~ +70°C
- 空載待機消耗瓦數 <0.5W
- 符合 Level VI 國際能效標準(北美 EISA 2007/DoE、NRCan、歐盟 ErP)
- 94V-0 高耐燃塑質外殼

- 完整保護功能: 輸出短路、過負載、過電壓、過溫度保護
- 可操作於 5000 米高海拔
- 通過 CB/ UL/ CUL/ DEKRA/ EAC/ RCM/ CB/ CE/ UKCA/ FCC 多國認證
- 尺寸(長 x 寬 x 高) : 220 x 95 x 46 mm
- 3 年保固期