

SLD-150 系列

150W 超薄长条型设计，双安规认证电源

明纬新上市 LED 驱动电源 SLD-150 系列，延续同款 SLD-50/80 系列超薄长条型机构设计，新增 150W 功率让整体瓦数应用更加完整，可针对装饰灯条照明/广告灯箱或长条型灯具做搭配使用，提供给不同照明产品应用。安规认证除 EN61347，也同时针对 EN60335-1 家电类安规做申请，提供自动贩卖机及冷冻展示柜照明使用。

明纬 SLD 系列超薄长条型电源已经上市超过三年，也获得客户信赖，销售量稳定成长。SLD 系列属 II/2 塑料绝缘外壳设计，提供 12V/24V 输出用于 LED 灯带使用，如广告灯箱背光、长条型灯具应用...等。此外，56V 输出机型涵盖 30V~56V 电压范围，可驱动 LED 灯板。符合 SELV 及隔离线路的设计，让室内用 LED 驱动电源更安全。较宽电流可调范围及恒功率设计，可减少输出机型数及设计匹配问题，提高备货的效益。

除上述相关特色与应用，明纬也将 SLD-50/80/150W 全系列申请增加家电类 EN60335-1 安规认证，提供客户针对家电类电器产品领域的照明做应用，加快产品取得认证及快速导入量产。

产品特点

- 宽电压输入范围 110~305VAC
- 超薄(22mm)长条型尺寸
- 双安规认证 EN61347/EN60335-1
- 主动式 PFC 设计及输出效率可达 93%
- 符合 class II 及 SELV 设计
- 保护功能：短路、过电压、过载、过温度
- 5 年保固