

| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |           |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|-----------|
|     |      | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE      |
| J   |      |           |     | 変更                        |           |
|     |      |           | E1  | REVISED PER ECR-16-000562 | 14JAN2016 |
|     |      |           |     |                           | O.C       |
|     |      |           |     |                           | D.Z       |

1. (参考) 塩ビケース型番: 0-368996-9
2. 取り外し用テイル付きストッパー
1. (REFER) TUBE CASE P/N: 0-368996-9
2. STOPPER WITH TAIL TO REMOVE.




表 1  
( TABLE 1 )

| No | 名 称<br>(NAME)                 | 材 料<br>(MATERIAL)                               |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| ①  | ヘッダーハウジング<br>(HEADER HOUSING) | PBT ガラス強化 UL94V-0<br>(PBT GLASS FILLED UL94V-0) |
| ②  | ポスト コンタクト<br>(POST CONTACT)   | 黄銅錫めっき仕上げ<br>(POST TIN / BRASS)                 |

|                |               |               |                                    |             |                                 |
|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 7.92           | 緑 (GREEN)     | 13ea          | 6-1123724-5                        | 5           | 6-1318301-5                     |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-5                              |             | 5-▲-5                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-5                              |             | 4-▲-5                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-5                              |             | 3-▲-5                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-5                              |             | 2-▲-5                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-▲-5                              |             | 1-▲-5                           |
|                | 緑 (GREEN)     | 17ea          | 6-▲-4                              | 4           | 6-▲-4                           |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-4                              |             | 5-▲-4                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-4                              |             | 4-▲-4                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-4                              |             | 3-▲-4                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-4                              |             | 2-▲-4                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-▲-4                              |             | 1-▲-4                           |
|                | 緑 (GREEN)     | 24ea          | 6-▲-3                              | 3           | 6-▲-3                           |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-3                              |             | 5-▲-3                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-3                              |             | 4-▲-3                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-3                              |             | 3-▲-3                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-3                              |             | 2-▲-3                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-▲-3                              |             | 1-▲-3                           |
|                | 緑 (GREEN)     | 40ea          | 6-▲-2                              | 2           | 6-▲-2                           |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-2                              |             | 5-▲-2                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-2                              |             | 4-▲-2                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-2                              |             | 3-▲-2                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-2                              |             | 2-▲-2                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-1123724-2                        |             | 1-1318301-2                     |
| ピッチ<br>(PITCH) | 色<br>(COLOR)  | 数量<br>(QTY'S) | ヘッダーアッセンブリ型番<br>(HEADER ASS'Y P/N) | 極数<br>(POS) | 塩ビケース詰め型番<br>(TUBE PACKING P/N) |

OBSOLETE

|                |               |               |                                    |             |                                 |
|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 3.96           | 緑 (GREEN)     | 11ea          | 6-1123723-1                        | 11          | 6-1318300-1                     |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-1                              |             | 5-▲-1                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-1                              |             | 4-▲-1                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-1                              |             | 3-▲-1                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-1                              |             | 2-▲-1                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-▲-1                              |             | 1-▲-1                           |
|                | 緑 (GREEN)     | 12ea          | 6-▲-0                              | 10          | 6-▲-0                           |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-0                              |             | 5-▲-0                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-0                              |             | 4-▲-0                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-0                              |             | 3-▲-0                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-0                              |             | 2-▲-0                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-▲-0                              |             | 1-▲-0                           |
|                | 緑 (GREEN)     | 13ea          | 6-▲-9                              | 9           | 6-▲-9                           |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-9                              |             | 5-▲-9                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-9                              |             | 4-▲-9                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-9                              |             | 3-▲-9                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-9                              |             | 2-▲-9                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-▲-9                              |             | 1-▲-9                           |
|                | 緑 (GREEN)     | 15ea          | 6-▲-8                              | 8           | 6-▲-8                           |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-8                              |             | 5-▲-8                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-8                              |             | 4-▲-8                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-8                              |             | 3-▲-8                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-8                              |             | 2-▲-8                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-▲-8                              |             | 1-▲-8                           |
|                | 緑 (GREEN)     | 17ea          | 6-▲-7                              | 7           | 6-▲-7                           |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-7                              |             | 5-▲-7                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-7                              |             | 4-▲-7                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-7                              |             | 3-▲-7                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-7                              |             | 2-▲-7                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-1123723-7                        |             | 1-1318300-7                     |
| ピッチ<br>(PITCH) | 色<br>(COLOR)  | 数量<br>(QTY'S) | ヘッダーアッセンブリ型番<br>(HEADER ASS'Y P/N) | 極数<br>(POS) | 塩ビケース詰め型番<br>(TUBE PACKING P/N) |

|                |               |               |                                    |             |                                 |
|----------------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 3.96           | 緑 (GREEN)     | 20ea          | 6-1123723-6                        | 6           | 6-1318300-6                     |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-6                              |             | 5-▲-6                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-6                              |             | 4-▲-6                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-6                              |             | 3-▲-6                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-6                              |             | 2-▲-6                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-▲-6                              |             | 1-▲-6                           |
|                | 緑 (GREEN)     | 24ea          | 6-▲-5                              | 5           | 6-▲-5                           |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-5                              |             | 5-▲-5                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-5                              |             | 4-▲-5                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-5                              |             | 3-▲-5                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-5                              |             | 2-▲-5                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-▲-5                              |             | 1-▲-5                           |
|                | 緑 (GREEN)     | 30ea          | 6-▲-4                              | 4           | 6-▲-4                           |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-4                              |             | 5-▲-4                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-4                              |             | 4-▲-4                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-4                              |             | 3-▲-4                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-4                              |             | 2-▲-4                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-▲-4                              |             | 1-▲-4                           |
|                | 緑 (GREEN)     | 40ea          | 6-▲-3                              | 3           | 6-▲-3                           |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-3                              |             | 5-▲-3                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-3                              |             | 4-▲-3                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-3                              |             | 3-▲-3                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-3                              |             | 2-▲-3                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-▲-3                              |             | 1-▲-3                           |
|                | 緑 (GREEN)     | 61ea          | 6-▲-2                              | 2           | 6-▲-2                           |
|                | 黒 (BLACK)     |               | 5-▲-2                              |             | 5-▲-2                           |
|                | 赤 (RED)       |               | 4-▲-2                              |             | 4-▲-2                           |
|                | 青 (BLUE)      |               | 3-▲-2                              |             | 3-▲-2                           |
|                | 黄 (YELLOW)    |               | 2-▲-2                              |             | 2-▲-2                           |
|                | 自然色 (NATURAL) |               | 1-1123723-2                        |             | 1-1318300-2                     |
| ピッチ<br>(PITCH) | 色<br>(COLOR)  | 数量<br>(QTY'S) | ヘッダーアッセンブリ型番<br>(HEADER ASS'Y P/N) | 極数<br>(POS) | 塩ビケース詰め型番<br>(TUBE PACKING P/N) |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:  
単位: 耗  
mm

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:  
一般公差

0-PLC ±  
1-PLC ± 5 ≥: ±0.3  
2-PLC ±  
3-PLC ± >5: ±0.4  
4-PLC ±  
ANGLES ±  
FINISH  
仕上

MATERIAL  
材料

表 1 参照  
SEE TABLE 1

DWN  
K.KOMACHI  
10APR2003

CHK  
M.SHINDO  
10APR2003

APVD  
M.SHINDO  
10APR2003

PRODUCT SPEC  
製品規格  
108-5609

APPLICATION SPEC  
取付適用規格

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

TUBE PACKING 3.96 (7.92)mm PITCH  
ECONOMY POWER (EP) CONN. HEADER ASSY  
塩ビケース詰め 3.96 (7.92) mm ピッチエコノミパワー(EP)コネクタヘッダーアッセンブリ

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO  
番号

RESTRICTED TO

A3

00779

C-1318300

—

SCALE  
尺度

1:1

SHEET  
1 OF 1

REV  
E1

1470-19 (3/11)