

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VERÖFFENTLICHUNG

2000

MATED WITH:
PASSEND ZU:

LOC
A1

DIST
-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A1	NEW DRAWING CREATED	19JUN2001	NG	GF
	A2	SOLDERING SIDE MALE PLUG PIN NUMBERING CORRECTED	11-MAY-04	EW	GF

CABLE WITH OVERMOULDED CONNECTOR
KABEL MIT UMSPRITZTEM STECKER

SIDE A: SOLDERING SIDE MALE PLUG
SEITE A: LÖTSEITE STIFTSTECKER

4

1

3

2

Ø12

CA. 41.5

2

1

Ø12

3

1

2

4

CA. 39

3

2

4

1

SIDE B: SOLDERING SIDE FEMALE PLUG
SEITE B: LÖTSEITE BUCHSENSTECKER

1

CABLE-TYPE: PVC 5x 0.14 mm² RAL 7035
KABELTYP: PVC 5x 0.14 mm² RAL 7035

2

CODING
KODIERUNG

3

COLOR: RAL 7035 LIGHT-GRAY
FARBE: RAL 7035 LICHTGRAU

WHITE / WEISS	1	1
BROWN / BRAUN	2	2
GREEN / GRUEN	3	3
YELLOW / GELB	4	4
COLOR / FARBE	A	B

PIN CONFIGURATION
ANSCHLUSSBELEGUNG

4	T01-0599-B04-A	0-1418051-1	1000 ±25
	T01-0599-B04-B	2-1437720-7	3000 ±25
	T01-0599-B04-C	0-1418052-1	5000 ±25
	T01-0599-B04-32	2-1437720-6	32000 ±100
	CATALOG-NO. / KATALOG-NR.	TYCO-NO / TYCO-NR.	LENGTH / LAENGE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR TYCO ELECTRONICS CORPORATION
IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION
SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWELNS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
mm

MATERIAL

-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±0.3

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES/WINKEL ±1°

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

-

DWN
N.GEISTER
19JUN2001

CHK
H.SCHERER
19JUN2001

APVD
G.FELDMER
19JUN2001

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
-

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
-

CUSTOMER DRAWING
/KUNDENZEICHNUNG

tyco
Electronics

tyco Electronics AMP GmbH
D - 64625 Bensheim

NAME
T01 CABLE CONNECTION MALE-FEMALE PLUG 4 POS. 1-32m
T01 VERBINDUNGSKABEL STIFT-BUCHSE 4 POL. 1-32m
-

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
ZEICHNUNGS-NR.
C=2-1437720-7

RESTRICTED TO
NUR FUER
-

SCALE
MASSSTAB
-

SHEET
BLATT
1

OF
VON
1

REV
A2

Pro/ENGINEER DRAWING

AMP 1470-19 REV 31MAR2000