Connector Location A

Connector Location B



X
male
(without dust cap)



Loading Plan

A1	blue	B1
B1	orange	A1
A2	green	B2
B2	brown	A2

Y
male
(without dust cap)





Cont. no.	Part no.	Type of cable	Dim. a[m]
8	33042115000004	FO cable, single-mode, 4E9 G657.A1 5.5mm, PUR, yellow	500
7	33042112500004		250
6	33042112000004		200
5	33042111500004		150
4	33042111000004		100
3	33042110500004		50
2	33042110250004		25
1	33042110100004		10

All Dimensions in mm | Tech. Character. | Free size tol. | According to production drawing

All rights reserved

Department HCS - RO

HARTING Customised Solutions
D-32339 Espelkamp

Created by	Inspected by	Standardisation	Date	State
BANCIUD Banciu	COSTEA Costea	MUNTEANV Munteanu	2019-04-01	Final Release

Title: FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5.5

Doc-Key / ECM-Nr.: 1006866301/UGD/024/C 500000149827

Type: TB | Number: 3304211XXX0004 | Rev.: C | Page: 1/1

A3