

3403.17.0051

Eigenschaften

- Vollumfänglicher Blitzschutz in Form von GDT-Komponenten
- Wasserdicht IP65



Material Daten	
Material und Veredlung des Gehäuses	Aluminium / Chromatiert
Innenleiter, Material / Veredlung	Port 1: Messing / Vergoldung (ohne Vernickelung)
	Port 2: Kupfer-Beryllium-Legierung / Vergoldung (ohne Vernickelung)
Elektrische Daten	
Impedanz	50 Ω
Frequenzbereich	806 MHz to 2500 MHz
Rückflussdämpfung typisch	20.8 dB
Insertion loss typical	0.5 dB
CW Leistung Frame	50 W
Elektrische Hinweise	
DC supply voltage	15 V
DC current	3 A
Residual pulse energy	6 µJ typically (test pulse 4 kV 1.2/50 µs / 2 kA 8/20 µs) main path - protected side
Mechanische Daten	
Gewicht	330 g
Steckzyklen	500
Umweltbezogene Daten	
Betriebstemperatur	-40 °C ... 85°C
Lagertemperatur	-40 °C ... 85°C
Schutzart (IP Rating)	IP65
Tabelle mit Bestellinformationen	
Artikelnummer	Artikelbezeichnung
23039293	3403.17.0051

3403.17.0051

HUBER+SUHNER is certified by ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, AS/EN 9100 and ISO/TS 22163-IRIS. Waiver: Facts and figures herein are for information only and do not represent any warranty of any kind.
DOCUMENT PIM-P1989 / Date of publication: 19.10.2023 / uncontrolled copy