

MINIBEND L2SR-10

Eigenschaften

- Einsetzbar in Frequenzen bis zu 18 GHz
- Part of the "bend-to-the-end" MINIBEND product family
- Ersatz für Semi-Rigid-Kabel der Größe 086
- Patentierter lötfreier Kabelverbinder
- Verlustarmes PTFE-Dielektrikum

Produkt-Konfiguration

Typ des Kabels	MINIBEND LR (32024E)
Typenbezeichnung Verbinder A	29473CR-32-24-1
Verbinderbezeichnung B	29473CR-32-24-1
Länge	254 mm
	10 inch
Längendefinition	REF zu REF

Elektrische Daten

Impedanz	50 Ω
Max. Betriebsfrequenz	18 GHz
VSWR max	1.45
Ausbreitungsgeschwindigkeit	76 %

Elektrische Daten (frequenzbezogen)

Frequenzbereich	Rückflussdämpfung	VSWR max	Insertion loss
0 GHz ... 2 GHz	19.08 dB	1.25	0.38 dB
2 GHz ... 12.4 GHz	16.54 dB	1.35	0.89 dB
12.4 GHz ... 18 GHz	13.98 dB	1.5	1.16 dB

Mechanische Daten

Kabeldurchmesser	2.64 mm
Biegeradius statisch	5.08 mm

Umweltdaten

Betriebstemperatur	-55 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

HUBER+SUHNER is certified by ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, AS/EN 9100 and ISO/TS 22163-IRIS. Waiver: Facts and figures herein are for information only and do not represent any warranty of any kind.

MINIBEND L2SR-10

DOCUMENT PIM-P44136 / Date of publication: 27.02.2024 / uncontrolled copy