


MINIBEND KR-12HT

Eigenschaften

- Einsetzbar in Frequenzen bis zu 40 GHz
- Part of the "bend-to-the-end" MINIBEND product family
- Ersatz für Semi-Rigid-Kabel der Größe 086
- Patentierter lötfreier Kabelverbinder



Produkt-Konfiguration	
Typ des Kabels	MINIBEND (32081E)
Typenbezeichnung Verbinder A	29094KHTCR-32-81
Verbinderbezeichnung B	29094KHTCR-32-81
Länge	304.8 mm
	12 inch
Längendefinition	REF zu REF

Elektrische Daten	
Impedanz	50 Ω
Max. Betriebsfrequenz	40 GHz
Ausbreitungsgeschwindigkeit	70 %

Elektrische Daten (frequenzbezogen)			
Frequenzbereich	Rückflusssdämpfung	VSWR max	Insertion loss
0 GHz ... 2 GHz	20.83 dB	1.2	0.47 dB
2 GHz ... 26.5 GHz	14.72 dB	1.45	1.78 dB
26.5 GHz ... 40 GHz	13.98 dB	1.5	2.26 dB

Mechanische Daten	
Kabeldurchmesser	2.54 mm
Biegeradius statisch	5.08 mm

Umweltdaten	
Betriebstemperatur	-55 °C ... 125 °C

HUBER+SUHNER is certified by ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, AS/ EN 9100 and ISO/TS 22163-IRIS. Waiver: Facts and figures herein are for information only and do not represent any warranty of any kind.
DOCUMENT PIM-P43850 / Date of publication: 14.02.2024 / uncontrolled copy