







MATED CONDITION (REF.)
 嵌合状態 (参考)
 (SCALE 5:1)

命名法

T X 2 4 - ※ R - L T - H 1 E

SERIES PREFIX シリーズ名 NO. OF CONTACTS 接点の 数 POLARIZATION R: RECEPTACLE R: レセプタクル 極性 TERMINAL STYLE L: RIGHT ANGLE THROUGH HOLE L: ライトアングルthroughホール	(LEAD FREE/TIN ALLOY 無鉛は金を含む無鉛) CONTACT FINISH コンタクト被膜仕上 1: GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL 1: NiAu0.1μm以上 EXPANSION POST H: HOOK PIN フックピン
---	--




NOTE 1.DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS TERMINAL
IS OPTIONAL.
BUT,IN THE CONNECTOR, IT MUST FACE THE SAME SIDE.

1. コンタクト端末の斜め切断の向きは任意とする。
但し、コネクタ内では同一の向きである。

NO. OF CONTACTS	30	40	50	60	80	100	120
A	17.78	24.13	30.48	36.83	49.53	62.23	74.93
B	31.7	38	44.4	50.7	63.4	76.1	88.8
C	27.94	34.29	40.64	46.99	59.69	72.39	85.09

AREA \ FINISH	1
CONTACT AREA	GOLD(0.1 μ mMIN.) OVER NICKEL
TERMINAL AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)
(SCALE 1:1)

NOTE 1.DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS TERMINAL
IS OPTIONAL.
BUT,IN THE CONNECTOR, IT MUST FACE THE SAME SIDE.

1.コネクタ端の斜め切断の向きは任意とする。
但し、コネクタ内では同一の向きである。

3	HOOK PIN	2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	_____
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	_____	UL94 V-0 BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	SEE TABLE 2	_____
符号 No.	名称 DESCRIPTION	德文 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS	
仕様書 (SPECIFICATION)	第1項 (ORIGINAL DATA) 3.Mar.2003	度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) TX 24	日本航空電子工業株式会社	
JACS-1425	製図 DR.	M.TANAKA	名称 (TITLE) TX 24 - 嵌 R - LT	JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	相寸 DIM.	M.KIMURA	- H 1 E		
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	書名 APPD.			
・ 0 ± 0.8	×° ±	_____			
・ × 0 ± 0.4	×" ±	_____			
・ × × 0 ± 0.1	_____	承認 APPD.	S.KASHIWAGI	図面番号 (DRAWING NO.)	
・ × × × ±	_____	重量 (MASS)	_____	SJO38253	

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003. JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.