

Eigenschaften

- Part of the "bend-to-the-end" MINIBEND product family
- Ersatz für Semi-Rigid-Kabel der Größe 086
- Patentierter lötfreier Kabelverbinder

Produkt-Konfiguration	
Typ des Kabels	MINIBEND (32081E)
Länge	76.2 mm
	4 inch
Längendefinition	REF zu REF

Elektrische Daten	
Impedanz	50 Ω
Max. Betriebsfrequenz	24 GHz
Min. Rückflusssdämpfung	13.98 dB
VSWR max	1.4
Ausbreitungsgeschwindigkeit	70 %

Elektrische Daten (frequenzbezogen)			
Frequenzbereich	Rückflusssdämpfung	VSWR max	Insertion loss
0 GHz ... 2 GHz	20.82 dB	1.2	
2 GHz ... 12.4 GHz	19.08 dB	1.25	
12.4 GHz ... 18 GHz	16.53 dB	1.35	
18 GHz ... 24 GHz	15.56 dB	1.4	

Mechanische Daten	
Kabeldurchmesser	2.49 mm
Biegeradius statisch	5.08 mm

HUBER+SUHNER is certified by ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IATF 16949, AS/EN 9100 and ISO/TS 22163-IRIS. Waiver: Facts and figures herein are for information only and do not represent any warranty of any kind.
DOCUMENT PIM-P43791 / Date of publication: 09.02.2024 / uncontrolled copy