






A



D siehe Datenblatt Kabel

Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-101	5pol 60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-101	4 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 65, im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	+100°C - 30.000 h +125°C - 8.000 h +150°C - 2.000 h
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥ 100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	PBT GF, UL 94
Überwurfschraube:	CuZn, Ni
Griffkörper:	Thermoplastisches Elastomer, grau


Montagedaten:

empfohlenes Drehmoment:	0,6 Nm
-------------------------	--------

Kontaktbelegung:

1	braun
2	weiß
3	blau
4	schwarz
5	grün-gelb

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
43-14787	SAL - HT - 12 - RSW5 - 2 / S1 / A1090	2m	TPE, schwarz, 5x0,34mm ² Kabel: 781-S13500
43-14788	SAL - HT - 12 - RSW5 - 3 / S1 / A1090	3m	
43-14789	SAL - HT - 12 - RSW5 - 5 / S1 / A1090	5m	
43-14790	SAL - HT - 12 - RSW5 - 10 / S1 / A1090	10m	
43-xxxxx	SAL - HT - 12 - RSW5 - ... / S1 / A1090	x	

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant			 dim. in mm		Benennung:	
					Stecker M12x1 gewinkelt, HT	
			Datum		Name	
	Kabeltoleranz:		gez.	17.02.11	Franz	
			gepr.	17.02.11	Mankopf	
	Allgemeintoleranz:					
0 ± 0,50mm				Zeichnungsnr.:		
0,0 ± 0,25mm	43K1A1317					
0,00 ± 0,10mm	Artikelnr.: siehe Tabelle					
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten						