

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

2012

DATED WITH
PASSENDE ZU:

TE Connectivity

ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

LOC
A1

DIST
-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

PROJECT NR.:

P

LYR

A2

SUPPLIER NUMBER DELETED FROM TABLE

08AUG2012

VA

FKA

A3

CHANGE OF TOLERANCE

14SEP2012

VA

FKA

A4

Dimension "A" added

06APR2020

SK

PR

A5

Dimension "A" Corrected

25JAN2021

SK

PR

VERSION 1
Variante 1

VERSION 2
Variante 2

NOTES
Bemerkungen

1

IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND ENGLISH TEXT THE GERMAN TEXT IS BINDING
Im Falle von Unterschieden zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist der deutsche Text verbindlich

2

SUPPLIED FORM: LOOSE PIECE PACKED INTO CARTON
Lieferform Schuettgut in Karton verpackt

A5

A5

D1	9.5	9.5	10	10	12	12	14	14
D	6	6	7	7	8.5	8.5	10	10
C	2.3	2.3	2.2	2.2	3.1	3.1	3.5	3.5
A	11.2 min.	11.2 min.	11.2 min.	11.2 min.	13.2 min.	13.2 min.	13.2 min.	13.2 min.
VERSION / Variante	1	2	1	2	1	2	1	2
MATERIAL TREATMENT Werkstoffbehandlung	ELECTROTINNED galvanisch verzinkt 6 µm min.	NICKEL PLATED vernickelt 3 µm min.	ELECTROTINNED galvanisch verzinkt 6 µm min.	NICKEL PLATED vernickelt 3 µm min.	ELECTROTINNED galvanisch verzinkt 6 µm min.	NICKEL PLATED vernickelt 3 µm min.	ELECTROTINNED galvanisch verzinkt 6 µm min.	NICKEL PLATED vernickelt 3 µm min.
CONDUCTOR CROSS SECTION Leitungsquerschnitt	8-16mm ²	8-16mm ²	8-25mm ²	8-25mm ²	8-35mm ²	8-35mm ²	8-50mm ²	8-50mm ²
TE PART NO. TE Teile-Nr.	0-2177380-1	0-2177380-2	1-2177380-1	1-2177380-2	2-2177380-1	2-2177380-2	3-2177380-1	3-2177380-2

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSE IN MM

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINE TOLERANZEN

0 PLC ±

1 PLC ±

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES/WINKEL ±°

FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

MATERIAL

Cu-HCP R230

SEE TABLE

DWN
W. Maier

02JUL2012

CHK
F. Wiltrock

04JUL2012

APVD
F. Kaehny

05JUL2012

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT

CUSTOMER DRAWING

NAME

RING TONGUE
Kabelschuh

SIZE

A2

CAGE CODE

00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.

0-2177380

RESTRICTED TO
NUR FÜR

SCALE
MASSSTAB

2:1

SHEET
BLATT

1

OF
VON

1

REV

A5

TE Connectivity

RING TONGUE
Kabelschuh

1471-9 (3/11)